

Maison connectée

tableau de choix - installation connectée "with Netatmo" (suite)

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté		Câblage 230V~	Sans fils	Self-e sans fils, sans pile	
COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE (p. 584, 585)					
Commande	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	0 677 26 ⁽³⁾	0 676 46A	0 676 46L
		<input type="radio"/> Titane	0 677 76 ⁽³⁾	0 676 47A	0 676 47L
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	0 648 96 ⁽³⁾	0 648 97A	0 677 64L
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	6 000 86 ⁽³⁾	6 000 87A	6 000 87L
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 001 86 ⁽³⁾	6 001 87A	-
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	0 777 06L ⁽³⁾	0 777 46LA	0 770 55L
		<input checked="" type="radio"/> Gris	-	-	0 698 73L
	MAI 2022 Plexo	<input checked="" type="radio"/> Anthracite	-	-	0 698 83L
	Living Now ⁽¹⁾	1 module	BTK4027C	BTK4027CWI	-
		2 modules	BTK4027CM2	BTK4027CW	-
Passerelle Bubendorff			BU050610 (fiche)	-	
Micromodule		0 676 97	-	-	
COMMANDES POUR VMC (p. 589)					
Micromodule pour moteur de VMC		0 677 66 ⁽²⁾			
Commande	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 677 61A	-
		<input type="radio"/> Titane	-	0 677 62A	-
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 677 63A	-
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 20A	-
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 03A	-
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 07LA	-
	Living Now ⁽¹⁾	2 modules	-	BTK3583CW	-
COMMANDES DE SCENARIOS (p. 592 à 594)					
Départ/Arrivée	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 648 72A	0 648 72L
		<input type="radio"/> Titane	-	0 648 73A	0 648 73L
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 648 74A	0 677 85L
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 85A	6 000 85L
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 85A	-
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 15LA	0 770 56L
	Living Now ⁽¹⁾	1 module	-	BTK4570CWI	-
2 modules		-	BTK4570CW	-	
Lever/Coucher	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 648 84A	0 648 84L
		<input type="radio"/> Titane	-	0 648 85A	0 648 85L
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 648 86A	0 677 86L
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 84A	6 000 84L
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 84A	-
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 18LA	0 770 57L
	Living Now ⁽¹⁾	1 module	-	BTK4574CWI	-
2 modules		-	BTK4574CW	-	
4 scénarios	Céliane	<input type="radio"/> Blanc	-	0 677 55A	0 677 55L
		<input type="radio"/> Titane	-	0 677 56A	0 677 56L
		<input checked="" type="radio"/> Graphite	-	0 677 57A	0 677 69L
	dooxie	<input type="radio"/> Blanc	-	6 000 91A	6 000 91L
		<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	-	6 001 91A	-
	Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	-	0 777 09LA	0 770 26L
	Living Now ⁽¹⁾	2 modules	-	BTK4575CW	-
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES (p. 595)					
Emetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir		0 676 94	-	-	
Emetteur montée/descente pour interrupteur de volets		JUILLET 2022 0 676 13	-	-	
Contact sec pour porte de garage / portail		JUILLET 2022 0 676 96	-	-	
Télécommande 4 scénarios		-	0 676 95	-	

(1) A équiper d'enjoliveurs (p. 596, 597)

(2) Peut être commandé par une commande pour VMC sans fils

(3) Livré avec plaque

+ PACK DE DEMARRAGE OBLIGATOIRE



Home + Control

VERSION APPAREILLAGE		OU	VERSION MODULAIRE		OU	PORTIER CLASSE 300EOS WITH NETATMO	
Céliane	<input type="radio"/> Blanc	0 677 00A	Module Control	4 121 81	OU	Ecran intérieur	BT344845
	<input type="radio"/> Titane	0 677 70A	Pack module Control + contacteur connecté	4 121 91		Kit portier	BT363916
	<input checked="" type="radio"/> Graphite	0 648 90A	Pack Green'up Access	0 904 87			
dooxie	<input type="radio"/> Blanc	6 006 70A					
	<input checked="" type="radio"/> Effet Aluminium	6 007 70A					
Mosaic	<input type="radio"/> Blanc	0 777 00LA					
Living Now	1 module	BTK4500C					