

Maison connectée

commandes d'éclairage connectées (suite)



4 121 70



0 648 88



0 648 99



0 677 77L



Home + Control

Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 575

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 577)
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf. **Télerupteur connecté Drivia with Netatmo**

4 121 70 Télerupteur silencieux
Unipolaire 100-240 V~ - 50/60 Hz - 16 AX
Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Permet de piloter des éclairages précédemment câblés à des boutons-poussoirs (dans le cas d'une rénovation)
Fonction ON/OFF en temps réel ou planifiée et de façon immédiate ou temporisée
Peut être commandé par la voix via un assistant vocal
Permet via l'App Home + Control :
- de choisir le mode de fonctionnement : temps réel, planification et/ou temporisation (minuterie)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du ou des circuits associés
- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario
- la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire
Peut être commandé par des boutons-poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fils
Bornes amont auto-protégées pour commandes : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2 A
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Bornes à vis
1 module

Micromodules pour éclairage connecté

Permet de rendre un éclairage connecté
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils
Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec boutons poussoir(s) standard(s)
S'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales

0 648 88



Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF
Compatible toutes charges 100 W LED

0 648 99



Pour contrôle d'éclairage en ON/OFF ou variation
Mode variation activable depuis l'App. Home + Control
Avec fonction mémoire de niveaux
Compatible toutes charges 150 W LED (LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur)

Réf. **Prêt-à-Poser connectable avec commandes sans fils : créer un va-et-vient avec micromodule**

Permet de commander un éclairage de tout type depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Possibilité de rajouter une commande sans fils (p. 582)
Avec un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control
Composition :
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (100 W LED)
S'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales
- 2 commandes sans fils
Livrées complètes avec plaques, pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables sur tous supports.
Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

- 0 677 77** ○ Blanc
- 0 677 78** ● Titane
- 0 676 27** ● Graphite (avec plaque Métal Tungstène)

Version dooxie with Netatmo

- 6 006 99** ○ Blanc

Version Mosaic with Netatmo

- 0 777 77L** ○ Blanc

Prêt-à-Poser connectable avec commandes Self-e : créer un va-et-vient avec micromodule

Permet de commander un éclairage depuis 2 points de commandes sans tirer de fils
Possibilité de rajouter une commande sans fils, sans pile (p. 582)
Avec un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control
Composition :

- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (100 W LED)
- S'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales
- 2 commandes sans fils, sans pile
- Livrées complètes avec plaques et adhésifs repositionnables pour fixation sur tous supports

Version Céliane with Netatmo

- 0 677 77L** ○ Blanc

Version dooxie with Netatmo

- 6 006 99L** ○ Blanc

Version Mosaic with Netatmo

- 0 777 25L** ○ Blanc



App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

