

Maison connectée

prises connectées



0 677 25A + plaque Blanc
0 666 31



0 677 75A + plaque Titane
0 689 01



0 777 11LA + plaque Blanc
0 788 02L



BTKW4142AC + plastron BTKW35M2 +
plaque Acier Moon BTKA4802NW



0 648 87



Home + Control

Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)
Compatible Zigbee 3.0. Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Prise connectée
0 677 25A 0 677 75A 0 648 95A	<p>Permet de contrôler des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée. Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de mesurer la puissance instantanée des produits branchés - de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle - d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable <p>Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans une boîte 1 poste profondeur 40 mm (sauf réf Plexo with Netatmo). Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, réf. 4 121 72 p. 590). Fixation à vis ou griffes (sauf Plexo with Netatmo). Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Livrée avec protection de chantier et griffes (sauf Plexo with Netatmo)</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Puits Graphite et bague Titane ● Graphite
6 003 91A 6 004 91A	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 11LA	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
MAI 2022 0 698 72L 0 698 92L 0 698 82L	<p>Version Plexo with Netatmo IP 55. A équiper d'un support plaque ou d'un boîtier saillie 2 postes (p. 744)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris ● Anthracite ○ Blanc
BTKW4142AC BTKG4142AC BTKM4142AC	<p>Version Living Now with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'un plastron de finition et d'une plaque (p. 707)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Noir mat ● Sable
BTKW35M2 BTKG35M2 BTKM35M2	<p>Plastron de finition Living Now with Netatmo Pour prise connectée</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Noir mat ● Sable

Réf.	Pack prises connectées
0 676 38A 0 676 39A 0 676 45A	<p>Composition : 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges) Peuvent s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fils pour créer une prise commandée Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager Permettent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de mesurer la puissance instantanée des produits branchés - de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle - d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable <p>Peuvent s'installer à la place de prises de courant existantes dans boîte 1 poste profondeur 40 mm Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, réf. 4 121 72 p. 590) Fixation à vis ou griffes Connexion par bornes automatiques Fonction témoin à LED activable depuis l'App. Home + Control Livrées avec protection de chantier et griffes Installation en multiposte possible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Puits Graphite et bague Titane ● Graphite
6 006 98A 6 007 98A	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 38LA	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
0 648 87	<p>Prise mobile 16 A A enficher directement dans une prise de courant existante. Permet la commande d'un éclairage, de tout appareil électrique et gros électroménager par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control 16 A - 1 circuit 3680 W, avec bouton-poussoir en façade pour fonction Marche/Arrêt Permet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de mesurer la puissance instantanée des produits branchés - de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle - d'envoyer des notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable <p>Pour tous types de lampes, y compris LED et fluocompactes Peut être commandée par une commande sans fils et l'App. Home + Control Compatible avec la fonction délestage (délesteur connecté, réf. 4 121 72 p. 590)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Graphite