

Maison connectée

commandes pour volet roulant connectées



0 677 76A + plaque Titane
0 689 01



BTK4027CM2 + enjoliveur
+ plaque Or BTKA4802ZW



0 648 97A + plaque Tungstène
0 689 71



0 777 46LA + plaque Blanc
0 788 02L



Home + Control



Tableau de choix Maison connectée p. 572 à 574

Permet de compléter votre installation connectée, nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage "with Netatmo" (p. 576, 577)
Compatible Zigbee 3.0
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	Interrupteur connecté pour volet roulant et store
0 677 26A 0 677 76A 0 648 96A	<p>Permet par la voix via un assistant vocal ou à distance via l'App. Home + Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique - de gérer un brise soleil orientable, un store banne - de gérer les niveaux d'ouvertures <p>Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fils Alimentation Phase + Neutre 230 V~ Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volets roulants existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Non compatible avec les installations de volets roulants radio Installation en multiposte possible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
6 000 86A 6 001 86A	<p>Version dooxie with Netatmo Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 06LA	<p>Version Mosaic with Netatmo Livré avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
BTK4027C	<p>Version Living Now with Netatmo A équiper d'un enjoliveur (p. 597), d'un support et d'une plaque (p. 707)</p> <p>1 module A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module</p>
BTK4027CM2	<p>2 modules</p>

Réf.	Commande sans fils pour volet roulant et store
0 676 46A 0 676 47A 0 648 97A	<p>Permet la centralisation des volets roulants Permet de commander jusqu'à 20 interrupteurs pour volets roulants filaires Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volets roulants choisis ou en l'associant dans l'App. Home + Control Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports (sauf réf. BTK4027CWI à encastrer) Fonction LED pour indication de batterie faible et programmation Commande extra-plate (sauf réf. BTK4027CWI à encastrer) Installation en multiposte possible</p> <p>Version Céliane with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 652, 653)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
6 000 87A 6 001 87A	<p>Version dooxie with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 693)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Effet aluminium
0 777 46LA	<p>Version Mosaic with Netatmo Livrée avec support, à équiper d'une plaque (p. 924, 925)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc
BTK4027CWI	<p>Version Living Now with Netatmo 1 module A équiper d'un enjoliveur (p. 597), d'un support et d'une plaque (p. 707) A associer à un obturateur ou un autre mécanisme 1 module</p>
BTK4027CW	<p>S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm Possibilité de changer la batterie sans enlever la commande du support</p> <p>2 modules A équiper d'un enjoliveur (p. 597) et d'une plaque (p. 707)</p>



App. Home + Control disponible sur
Google Play et App Store

