

MyHOME®

commandes de scénarios



0 675 58 + enjoliveurs Titane
+ plaque Chêne Blanchi 0 690 51



0 672 18
+ plaque Verre Kaolin 0 693 11

Tableau de choix MyHOME p. 576
Tableau de choix enjoliveurs p. 617 à 618

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf. **Commande pour gestion avancée de volets motorisés**

Commande spécifique pour la gestion avancée de moteurs
Commande point à point, d'ambiance, de groupe ou générale de volets motorisés à utiliser en complément des actionneurs réf. F401 ou réf. 0 675 57 (p. 612)
Fonctions stop, montée, descente
Possibilité d'orientation de lamelles
Fonctions rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
Enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande

Version Céliane

0 675 58 A équiper d'une bague et d'un enjoliveur (p. 617) :
- STOP réf. 0 682 04, 0 685 04 ou 0 648 04
- volets roulants réf. 0 682 69, 0 685 69 ou 0 648 69
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653*)



Commandes de scénarios

0 675 53 **Version Céliane pour 2 à 4 scénarios**
Permet de réaliser des fonctions spéciales de type commande scénarios



A équiper :
- de 2 enjoliveurs simples ou d'un enjoliveur double et d'une bague (p. 617)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653*)

Version Céliane pour 4 scénarios

Commandes de scénarios personnalisables pour programmer ou activer 4 ambiances différentes réunissant des actions du système d'automatisation lumières/volets, de gestion de la température etc
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653*)

0 672 17
0 672 18



○ Blanc
● Titane

Version Art Epure pour 4 scénarios

Commandes de scénarios personnalisables pour programmer ou activer 4 ambiances différentes réunissant des actions du système d'automatisation lumières/volets, de gestion de la température etc



● Acier brossé (boutons chromés)
● Acier satin (boutons chromés)
● Acier miroir (boutons chromés)
● Or miroir (boutons dorés)
● Noir mat (boutons noirs)
● Bronze (boutons noirs)
○ Blanc satin (boutons blancs)

67488
67588
67688
67788
67888
67388
67988

* : voir catalogue général édition 2022

MyHOME®

détecteurs de mouvements



0 672 25 + enjoliveur Graphite
+ plaque Verre Piano 0 693 01



BTK4659 + enjoliveur Sable
+ plaque Chêne BTKA4802LM

Tableau de choix MyHOME p. 576
Tableau de choix enjoliveurs p. 617 à 618

Commandes BUS compatibles avec l'App. Home + Control, nécessite l'installation préalable d'une passerelle (p. 608)
Facilite l'atteinte des objectifs de consommation d'énergie primaire et de réduction d'impact carbone exigés par la RE2020
Conforme aux article 35 à 37 de la RE2020
Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 ou les configurateurs de réglage (p. 994*)
Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72 (p. 993*)
Paramétrage simplifié par l'App. Home + Project

Réf. **Détecteurs de mouvements pour lieux de passage**

Détecteurs automatiques avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité
Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m
Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
2 modules
IP 41
Consommation 0,3 W en veille
S'installent dans boîte prof. 40 mm mini

0 672 25

Version Céliane

A équiper :
- d'un enjoliveur (p. 617)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653*)



Version Living Now

A équiper :
- d'un enjoliveur (p. 618),
- d'un support et d'une plaque Living Now (p. 707*)

BTK4659



Détecteur de présence spécial espace de travail

Détecteur automatique avec bouton-poussoir intégré
Capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons
Capteur de luminosité
Portée 8 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m
Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
2 modules
IP 41
Consommation 0,5 W en veille
S'installe dans boîte prof. 40 mm mini

0 672 26

Version Céliane

A équiper :
- d'un enjoliveur (p. 617)
- d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652, 653*)



* : voir catalogue général édition 2022