

MyHOME®

équipements



E49



346020



F425

L4669
L4669/500

3501K

Réf.	Alimentations
E49	 <p>Alimentation 230 V~ Sortie 27 V= Courant maxi. débité 600 mA 2 modules</p>
BTE56	<p>Alimentation 230 V~ Sortie 27 V= 1,2 A maxi 6 modules</p>
346020	 <p>Alimentation supplémentaire pour HOMETOUCH et pour réalimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur vidéo) Alimentation : 230 V~ Sortie 1-2 : 27 V= 600 mA maxi 2 modules</p>
Interface SCS-SCS	
F422	 <p>Permet d'associer au sein d'un même système différent BUS (automatisme alarme/portier) A utiliser également sur les installations nécessitant de grandes longueurs de câble BUS ou de plus de 81 adresses 2 modules</p>
Module de scénarios	
F420	 <p>Dispositif de mémorisation de 16 scénarios pour les applications d'automatisation des lumières et volets, diffusion sonore, gestion de la température et vidéophonie 2 modules</p>
Module mémoire	
F425	 <p>Module de mémorisation de l'état des actionneurs Permet en cas de coupure de courant d'avoir l'installation d'automatisme lumière réenclenchée dans le même état qu'avant la coupure 2 modules</p>

Réf.	Câbles de raccordement BUS
L4669	<p>Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2 x 0,35 mm² Isolation 300/500 V Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20 ● Gris</p>  <p>Couronne de 100 m</p>
L4669/500	 <p>Couronne de 500 m</p>
Accessoire	
3515	 <p>Bornier débrochable de rechange</p>
Kits de codification	
3501K	<p>Kit de codification composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 pièces de chaque cavalier n° 0 à n° 9 + pince + tournevis - 2 connecteurs à 8 bornes - 2 connecteurs à 2 bornes
3501K/1	<p>Kit de codification composé de 10 pièces de chaque cavalier de configuration : AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, ↑, ↓, M</p> 