

Réseau multimédia Double Play^{Gigabit}

Prêt-à-Poser et offre à composer pour version manuelle

Applications de Grade 2 TV

Ftth Ready



4 132 61



4 131 03



4 132 04



4 131 21



4 132 05

Principes d'installation et caractéristiques techniques p. 634-635

Permet de répondre aux exigences des normes NF C 15-100 et XP C 90-483 qui prennent en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication Coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (Ftth ready)

Réseau Double Play^{Gigabit} : permet de bénéficier des services Internet et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ 45

La sélection de la fonction switch informatique ou répartiteur téléphone se fait manuellement par un commutateur sur la centrale Double Play^{Gigabit}

Les composants multimédia se montent sur rail des coffrets DRIVIA ainsi que dans les coffrets et baies 19" en utilisant le kit rail DIN multi-application réf. 0 465 46 (p. 1096)

Utiliser du câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 88

Réf. Prêt-à-Poser DRIVIA multimédia Double Play^{Gigabit} TV sur RJ Ready

Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45
Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (Ftth)
Composition :

- 1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale Double Play^{Gigabit} 4 sorties
- 1 alimentation pour centrale Double Play^{Gigabit}
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP
- 4 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 cordon de brassage quadruple téléphone
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret

4 132 61 Prêt-à-Poser Double Play^{Gigabit} 2 rangées 13 modules

4 182 61 Prêt-à-Poser Double Play^{Gigabit} 2 rangées 18 modules

Offre à composer

Equipement de brassage

4 131 03 Module de brassage blindé cat. 6 STP pour applications Grade 2 TV
Equipé d'un connecteur RJ 45 LCS³ à connexion sans outil
Certifié PoE++ par un laboratoire indépendant IP 20 - IK 04
1 module DIN
Porte-étiquette intégré pour repérage de la pièce

Cordons de brassage informatique et téléphone

4 130 47 Cordon RJ 45 plat F/UTP, long. 0,2 m

4 130 48 Cordon RJ 45 plat F/UTP, long. 0,4 m

Cordons de brassage téléphone

4 132 01 Cordon simple RJ 45 téléphone

4 132 02 Cordon double RJ 45 - 2 sorties téléphone - 0,3 m

4 132 04 Cordon quadruple RJ 45 - 4 sorties téléphone - 0,3 m

Cordons de brassage TV sur RJ

4 130 45 Cordon souple multimédia S/FTP long. 0,2 m

4 130 46 Cordon souple multimédia S/FTP long. 0,4 m

Equipements pour arrivée téléphone

IP 20 - IK 04

4 130 08 DTI RJ 45 qualifié par Orange - 4,5 modules DIN

4 122 00 Protection des équipements analogiques et numériques tels que box internet, téléphones, portiers... pour réaliser une protection complète des équipements en complément des parafoudres basse-tension (norme NF C 15-100 + guide UTE C 15-443)

Compatible X-DSL (dégrouper partiel ou total)

Connectique : RJ 45 (compatible RJ 11) et vis

Etat en fin de vie : perte de la ligne

Conforme aux normes EN/IEC 61643-21

In/Imax	Tension maxi (Uc)	Niveau de protection (Up)	Nbre de modules
10/20 ¹ kA	180 V	< 350 V	1

Centrale Double Play^{Gigabit}

4 131 21 Permet de distribuer sur 4 sorties RJ 45 les services Internet (Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur)

Alimentation 9 V avec réf. 4 130 17 (non fournie)

2,5 modules DIN

Réf. Offre à composer (suite)

Equipement pour diffusion télévison sur RJ

IP 20 - IK 04 - 4 modules DIN

4 131 18 Répartiteur TV TNT, satellite - 4 sorties RJ 45

Distance de transmission :

- maxi. 40 m pour le hertzien TNT

- maxi. 30 m pour le satellite

Doit être alimenté en 9 V avec l'alimentation réf. 4 130 17 (non fournie)

Alimentation

4 130 17² Alimentation 9 V_{DC} - 1,6 A / 15 W

1 module DIN. Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs :

switch réf. 4 130 09, répartiteur TV réf. 4 131 18, centrales réfs. 4 130 38/39/44 et 4 131 21

Compléments d'installation

Support pour liaison Box opérateur/coffret

4 131 49 Support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret

Kit Box déportée

Dans le cas d'une installation avec box en ambiance, le kit permet d'alimenter la box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ 45

Kit composé de 2 cordons, un pour raccorder la box en ambiance et l'autre pour affecter les médias de la box sur les prises RJ 45 du logement dans le coffret de communication

Cordons RJ 45-RJ 45 pour raccorder les équipements multimédia

Conformes aux normes ISO/IEC 11 801

éd. 2-0 et EN 50173-1 et EIA/TIA 568


0 517 63 Long. 2 m

0 517 64 Long. 3 m



Cordon RJ 11-RJ 45 pour raccorder un appareil téléphonique

0 516 94 Long. 2 m




Cordon coaxial pour raccorder un téléviseur

4 130 40 Cordon TV RJ 45-IEC-F

Long. 2 m

Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC

Ø9,52 mm



1 : 5 kA total avec connectique RJ 45

2 : Prévoir une alimentation réf. 4 130 17 pour 2 produits actifs : centrale Double Play^{Gigabit} réf. 4 131 21

Réseau Wi-Fi PoE
p. 629



Autres coffrets et portes
p. 479, 481

DTIo
p. 632

