

# Amplificateurs, répartiteurs TV/SAT et connectique



Réf. **Répartiteurs TV TNT, satellite, câble opérateur**

**Répartiteurs TV sur coaxial**  
Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass) fréquence 0 - 2400 MHz

**0 739 80** Répartiteur TV - 2 sorties "F" - atténuation : 4,5 dB - 0 - 2400 MHz

**0 739 82** Répartiteur TV - 4 sorties "F" - atténuation : 8,5 dB - 0 - 2400 MHz

**0 739 83** Répartiteur TV - 6 sorties "F" - atténuation : 11 dB - 0 - 2400 MHz

**Répartiteur modulaire TV sur RJ 45**  
IP 20 - IK 04 - 4 modules

**4 131 18** Répartiteur TV TNT, satellite  
4 sorties RJ 45  
Distance de transmission :  
- max. 40 m pour le Hertzien TNT  
- max. 30 m pour le satellite  
Doit être alimenté en 9 V avec l'alimentation réf. 4 130 17 (non fournie)

**Amplificateurs TV**

**Amplificateur UHF + VHF - 790 MHz**  
Compatible TNT et TV HD  
Permet l'amplification des signaux hertziens  
Connectique type "F"  
Alimentation 230 V intégrée  
équipée d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement  
Utilisation possible en combles (sortie d'antenne) ou derrière la prise TV  
Compatible 4G/Lte

**0 739 51** 1 entrée - 4 sorties

**0 739 52** **Amplificateur de ligne SAT penté**  
Amplificateur penté pour amplifier et équilibrer le signal sur toute la bande de fréquence 950-2400 MHz

**0 739 53** **Kit de réglage signal TV - SAT**  
Kit composé d'un amplificateur et d'un atténuateur  
A utiliser en amont du répartiteur réf. 4 131 18

**Coupleur Hertzien - Satellite**

**0 739 70** Isolation TV - SAT > 25 dB  
Coupleur avec entrée hertzienne et satellite  
47 - 862 MHz / 950 - 2400 MHz

**Adaptateurs**

**Adaptateur TV**  
Emballage avec Gencod  
**0 910 49** Adaptateur pour transformer  
1 fiche Ø9,52 mm femelle en "F" femelle

**Adaptateurs "F"**  
**0 739 92** Adaptateur "F" femelle/femelle  
**0 739 93** Adaptateur "F" mâle/femelle coudé  
**0 739 91** Adaptateur "F" mâle/mâle

Réf. **Répartiteurs TV Ø9 mm**

Emballage avec Gencod

**Répartiteurs Ø9,52 mm blindés - 862 MHz**  
**0 910 05** 1 entrée femelle - 2 sorties mâles  
**0 910 02** 1 entrée mâle - 2 sorties femelles

**Fiches TV**

**Fiches "F" pour câble coaxial Ø7 mm**  
**0 739 90** Fiche "F" mâle à visser  
**0 739 95** Fiche "F" mâle à sertir  
**0 910 14'** 2 fiches "F" mâles à visser

**Fiches TV coaxiales Ø9,52 mm normalisées**  
**0 500 09** Fiche mâle sortie droite  
**0 500 10** Fiche femelle sortie droite  
**0 910 16'** 2 fiches mâles sortie droite  
**0 910 17'** 1 fiche mâle + 1 fiche femelle sortie droite  
**0 910 19'** Fiche mâle sortie latérale  
**0 910 20'** Fiche femelle sortie latérale

**Rallonges TV Ø9,52 mm**

Emballage avec Gencod

**Avec 1 fiche Ø9,52 mm mâle et 1 fiche Ø9,52 mm femelle**  
**0 910 24** Long. 2 m  
**0 910 25** Long. 5 m

**Accessoires**

**0 739 98** Bouchon 75 Ω "F"  
Pour équipement des sorties "F" des répartiteurs réf. 0 739 80/82/83 et 4 130 13

**0 739 79** Support de fixation répartiteur TV  
Permet de fixer sur rail DIN les répartiteurs TV réf. 0 739 80, 0 739 82 et 0 739 83

1 : Livré avec emballage brochable avec Gencod

