

# Prises multimédia et informatique Céliane™

prises RJ 45, doubleurs, filtre ADSL, prises TV et optique



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs Céliane p. 646, 647

## Réf. Prises RJ 45

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil  
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26  
Repérage T568 A et B avec codes couleurs  
Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

### Prises RJ 45 pour applications Grade 2 TV et 3 TV

Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite réf. 0 327 89 ou réf. 0 327 88

**0 673 46** Prise RJ 45 blindée cat. 6<sub>A</sub> - STP  
Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes réf. 0 673 46

**0 673 96** Prise RJ 45 blindée cat. 6 - STP  
Reçoit TV, téléphone, informatique  
Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia

**0 673 94** Prise quadruple RJ 45 blindée STP pour réseau Optimum auto  
Permet avec 1 seul câble de distribuer simultanément tous les signaux TV TNT, TV satellite, téléphone, Internet et réseau haut débit (10/100 Mbits)  
1 sortie dédiée par média  
La TV IP est obligatoirement connectée sur la sortie informatique. Installation dans boîte d'encastrement prof. 50 mm recommandée

### Prises RJ 45 pour applications Grade 1 et 2

#### Prises cat. 6

Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes

**0 673 45** Prise FTP  
**0 673 44\*** Prise UTP

#### Prise RJ 45 avec enrouleur

Avec cordon intégré à dérouler - 1 m  
Enroulement automatique par appui sur poussoir  
Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 4/5 modules (p. 654, 655)

**0 673 55** Prise cat. 6 - FTP

\* Produit commandable à l'unité

## Réf. Doubleurs saillie

S'enclipsent dans prises RJ 45 pour doubler les applications  
Doubleur TV/réseau informatique ou téléphone  
**0 327 83** Doubleur téléphone/téléphone  
**0 327 47** Doubleur réseau informatique/téléphone  
**0 327 45** Doubleur téléphone L1/L2  
**0 327 46** Doubleur réseau informatique/réseau informatique  
**0 327 48**

### Filtre ADSL

**0 910 65** Filtre ADSL pour prise RJ 45. Permet l'accès simultané au téléphone et à internet sur une même prise

### Prise télévision à sorties multiples

Prise adaptée à la réception TV hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et Radio (FM DAB+)

Compatible avec télévision Ultra Haute Définition  
Prise étoile blindée classe A, compatible 4G Lte  
Câble coaxial 17 VATC recommandé  
Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme  
Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Faible atténuation < 1,5 dB  
Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"  
TV : 5-68 et 230 - 862 MHz < 1,5 dB. R : FM 87,5 - 108 MHz / DAB 174-223 MHz  
Sat : 950 - 2400 MHz  
Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs  
Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

#### Prise TV-R-SAT

Voix de retour sur connecteur TV  
Radio FM + DAB+

**0 673 88** TV-R-SAT étoile blindée - Classe A

#### Autre prise télévision

Maintenance d'installation  
Nécessite un amplificateur et un équilibrage de ligne

#### Prise TV-SAT

**0 673 92** TV-SAT étoile blindée - Classe A

#### Prise optique

**0 673 95** Prise optique équipée de 2 traversées SC/APC simplex, volets de protection intégrés à l'enjoliveur

Réseau Wi-Fi PoE  
p. 629



Autres prises TV Céliane  
p. 670

Prises audio vidéo Céliane  
p. 672

