

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 656)		Support universel (voir p. 675)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 652)
MECANISMES			+	DOIGTS OU ENJOLIVEURS						
				Blanc	Titane	Graphite				
COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE (SUITE) (p. 663)										
Interrupteur avec programmation journalière	0 676 21	-	0 681 59	0 684 59	0 679 59					
Relais pour commandes groupées de volets A associer à la réf. 0 676 21	0 676 22	-	sans enjoliveur							
Interrupteur individuel radio/RTS Somfy Livré avec support	0 672 69	-	0 681 79	0 684 79	0 679 79					
VENTILATION (p. 663)										
Interrupteur VMC	0 670 01	-	0 680 61	0 683 61	0 679 61					
Poussoir VMC	0 670 31	-								
Interrupteur éclairage + ventilation retardée	0 674 23	-	0 680 37	0 683 37	0 679 36					
Interrupteur variateur pour ventilateur	0 670 88	-	0 680 88	0 683 88	0 679 07					
MÉCANISMES À CLÉ (p. 663)										
Inter à clé 2 positions A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 663)	0 670 09	-	0 680 09	0 683 09	0 679 69					
Inter à clé pour BAES	0 675 31	-	0 681 99	0 684 99	0 679 29					
Poussoir à clé 3 positions A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 663)	0 670 39	-	0 681 57	0 684 57	0 679 57					