

PRINCIPE DE MONTAGE						
	=	 Boîte d'encastrement (voir p. 656)	+	 Support universel (voir p. 675)	+	 Mécanisme
					+	 Doigt ou enjoliveur
						 Plaque (voir p. 652)
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
		Blanc	Titane	Graphite		
PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 665)						
Prise Surface + chargeur Type-C 1,5 A	-	Surface	mécanisme livré avec enjoliveur ⁽¹⁾ et support à griffes ⁽¹⁾			
			0 681 27	0 684 27	0 679 27	
Chargeur 1 USB POWER DELIVERY Type-C 3 A - 30 W	0 674 67	Type-C	0 682 56	0 685 56	0 679 56	
Chargeur 2 USB Type-C 3 A - 15 W	0 674 66	Type-C + Type-C	0 682 56	0 685 56	0 679 56	
Chargeur 2 USB Type-A + Type-C 3 A - 15 W	0 674 65	Type-A + Type-C	0 682 56	0 685 56	0 679 56	
Chargeur 2 USB Type-A 3 A - 15 W	0 674 62	Type-A + Type-A	0 682 56	0 685 56	0 679 56	
		Sans fils - Induction	0 681 18 (face avant couleur métallisée)			
Prise 2P+T + chargeur 2 USB Type-A 3 A précâblées - 15 W	0 671 06	Surface - double USB Type-A + Type-A	0 681 11 + 0 682 56	0 684 11 + 0 685 56	0 679 11 + 0 679 56	
		Surface Sans fils - Induction	0 681 11 + 0 681 18 ⁽²⁾	0 684 11 + 0 681 18 ⁽²⁾	0 679 11 + 0 681 18 ⁽²⁾	
Spéciale rénovation						
Prise 2P+T bornes à vis Compatible avec boîtes prof. 30 mm	0 671 13	A puits	0 681 12	0 684 12	0 679 12	
Prise 2P	0 671 10	A puits	0 681 12	0 684 12	0 679 12	
Spéciale accessibilité						
Prise 2P+T manipulation facile	-	-	mécanisme livré avec enjoliveur ⁽¹⁾			
			0 671 33	0 671 34	-	

1 : Non compatible avec plaque entraxe 57 mm
2 : Face avant couleur métallisée