

Céliane™

mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE						
	=		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 656)		Support universel (voir p. 675)		Doigt ou enjoliveur
						Plaque (voir p. 652)
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
		Blanc	Titane	Graphite		
PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 665)						
Standards internationaux						
Prise standard Germanique 2P+T	0 671 53	-	0 681 31	0 684 31	0 679 31	
Prise standard BS 2P+T	0 671 55	-	0 681 33	0 684 33	0 679 32	
Prise standard US	0 671 57	-	0 681 37	0 684 37	0 679 67	
Parafoudre						
Parafoudre	0 671 93	-	0 681 47	0 684 47	0 679 47	
SORTIES DE CÂBLES / OBTURATEUR (p. 666)						
Sortie de câble	0 671 81	-	0 681 41	0 684 41	0 679 41	
Sortie de câble équipée de bornes de raccordement	0 671 83 ⁽¹⁾	-				
Obturateur	-	-	0 681 43	0 684 43	0 679 43	
ASPIRATION CENTRALISÉE (p. 664)						
Prise d'aspiration centralisée sans contact	-	-	méca livré avec enjoliveur et support		-	
			0 674 30	0 674 31		
Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique	-	-	méca livré avec enjoliveur et support		-	
			0 674 32	0 674 33		
CHAUFFAGE (p. 664)						
Thermostat d'ambiance	0 674 00	-	0 682 40	0 685 40	0 679 80	
Thermostat d'ambiance fil pilote	0 674 10	-				
Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40	0 674 08	-	0 682 43	0 685 43	0 679 42	
Interrupteur horaire programmable 2 ordres	0 670 53	-	0 680 38	0 683 38	0 679 28	

1 : Produit commandable à l'unité