

Montage horizontal ou vertical	Entraxe 71 mm				Spécial rénovation - entraxe 57 mm <sup>(1)</sup>	
	1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	2 postes	3 postes
<b>LAQUÉ</b>						
Blanc	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 0 802 52	0 666 33 + 0 802 53	0 666 34 + 0 802 54	0 688 08 + 2 x 0 802 51	0 688 09 + 3 x 0 802 51
Galet	0 666 11 + 0 802 51	0 666 12 + 0 802 52	0 666 13 + 0 802 53	0 666 14 + 0 802 54	-	-
Noir	0 666 81 + 0 802 51	0 666 82 + 0 802 52	0 666 83 + 0 802 53	0 666 84 + 0 802 54	-	-
Ivoire	0 666 21 + 0 802 51	0 666 22 + 0 802 52	0 666 23 + 0 802 53	0 666 24 + 0 802 54	-	-
Gris perle	0 666 01 + 0 802 51	0 666 02 + 0 802 52	0 666 03 + 0 802 53	0 666 04 + 0 802 54	-	-
<b>POUDRÉ</b>						
Craie	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 0 802 52	0 667 03 + 0 802 53	0 667 04 + 0 802 54	0 667 08 + 2 x 0 802 51	0 667 09 + 3 x 0 802 51
Bordeaux	0 667 51 + 0 802 51	0 667 52 <sup>(3)</sup> + 0 802 52	0 667 53 <sup>(3)</sup> + 0 802 53	0 667 54 + 0 802 54	-	-
Vieux Rose	0 667 61 + 0 802 51	0 667 62 <sup>(3)</sup> + 0 802 52	0 667 63 <sup>(3)</sup> + 0 802 53	0 667 64 + 0 802 54	-	-
Argile	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 0 802 52	0 667 13 <sup>(3)</sup> + 0 802 53	0 667 14 + 0 802 54	0 667 18 + 2 x 0 802 51	0 667 19 + 3 x 0 802 51
Grès	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 0 802 52	0 667 23 + 0 802 53	0 667 24 + 0 802 54	0 667 28 + 2 x 0 802 51	0 667 29 + 3 x 0 802 51
Schiste	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 0 802 52	0 667 33 <sup>(3)</sup> + 0 802 53	0 667 34 + 0 802 54	0 667 38 + 2 x 0 802 51	0 667 39 + 3 x 0 802 51
Bleu vert	0 667 71 + 0 802 51	0 667 72 + 0 802 52	0 667 73 + 0 802 53	-	-	-
Basalte	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 0 802 52	0 667 43 + 0 802 53	0 667 44 + 0 802 54	0 667 48 + 2 x 0 802 51	0 667 49 + 3 x 0 802 51
<b>MÉTAL</b>						
Alu Naturel	0 667 81 + 0 802 51	0 667 82 + 0 802 52	0 667 83 + 0 802 53	-	-	-
Titane	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 0 802 52	0 689 03 + 0 802 53	0 689 04 + 0 802 54	0 689 08 + 2 x 0 802 51	0 689 09 + 3 x 0 802 51
Aluminium	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 0 802 52	0 689 23 + 0 802 53	0 689 24 + 0 802 54	0 689 28 + 2 x 0 802 51	0 689 29 + 3 x 0 802 51
Tungstène	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 0 802 52	0 689 73 + 0 802 53	0 689 74 + 0 802 54	0 689 78 <sup>(3)</sup> + 2 x 0 802 51	0 689 79 + 3 x 0 802 51
Alu Chocolat	0 667 91 + 0 802 51	0 667 92 + 0 802 52	0 667 93 + 0 802 53	-	-	-
Carbone	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 0 802 52	0 689 83 + 0 802 53	0 689 84 + 0 802 54	0 689 88 <sup>(3)</sup> + 2 x 0 802 51	0 689 89 + 3 x 0 802 51
Nuit d'encre	0 687 81 + 0 802 51	0 687 82 <sup>(3)</sup> + 0 802 52	0 687 83 + 0 802 53	0 687 84 + 0 802 54	-	-
Laiton	0 687 91 + 0 802 51	0 687 92 <sup>(3)</sup> + 0 802 52	0 687 93 + 0 802 53	0 687 94 + 0 802 54	-	-
Copper	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 0 802 52	0 689 93 + 0 802 53	0 689 94 + 0 802 54	0 689 98 + 2 x 0 802 51	0 689 99 + 3 x 0 802 51
<b>ANTIMICROBIENS<sup>(2)</sup></b>						
Anti-microbien <sup>(2)</sup>	0 690 01 + 0 802 51	0 690 02 + 0 802 52	0 690 03 + 0 802 53	-	-	-
<b>POUR LOCAUX HUMIDES - IP 44</b>						
IP 44 Blanc	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 <sup>(3)</sup> + 2 x 0 802 51	-	-	-	-

1 : Pour les supports réf. 0 802 51, entraxe 57 mm obtenue par découpe de celui-ci - 2 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface  
3 : Produit commandable à l'unité