

Mécanismes Céliane :	Va-et-vient 0 670 01 Poussoir 0 670 31	0 673 55 0 670 86 0 671 59 5 x 0 670 01/31 0 671 33/34	Prise 2P+T quadruple précâblée compacte 0 671 28	Pour tous mécanismes Céliane (sauf mécanismes ci-contre)	
	Plaque 1 module	Plaque 4/5 modules	Plaque 6/8 modules	Plaque 2 x 2 postes	Plaque 2 x 3 postes
LAQUÉ					
Blanc	0 686 30 ⁽¹⁾ + 0 802 50	0 666 35 + 0 802 52	0 666 36 + 0 802 53	0 686 08 ⁽¹⁾ + 0 802 64	0 686 09 ⁽¹⁾ + 0 802 66
POUDRÉ					
Craie	-	0 667 05 + 0 802 52	0 667 06 + 0 802 53	-	-
Argile	-	0 667 15 + 0 802 52	0 667 16 + 0 802 53	-	-
Grès	-	0 667 25 + 0 802 52	0 667 26 + 0 802 53	-	-
Schiste	-	0 667 35 + 0 802 52	0 667 36 + 0 802 53	-	-
Basalte	-	0 667 45 + 0 802 52	0 667 46 + 0 802 53	-	-
MÉTAL					
Titane	0 689 00 ⁽²⁾ + 0 802 50	0 689 05 + 0 802 52	0 689 06 + 0 802 53	0 689 68 + 0 802 64	0 689 69 + 0 802 66
Aluminium	-	0 689 25 + 0 802 52	0 689 26 + 0 802 53	0 689 63 + 0 802 64	0 689 20 + 0 802 66
Tungstène	-	0 689 75 + 0 802 52	0 689 76 + 0 802 53	0 689 64 + 0 802 64	0 689 70 + 0 802 66
Carbone	-	0 689 85 + 0 802 52	0 689 86 + 0 802 53	0 689 50 + 0 802 64	0 689 90 + 0 802 66
Copper	-	0 690 75 + 0 802 52	0 690 76 + 0 802 53	0 690 78 + 0 802 64	0 690 79 + 0 802 66

1 : Plaque finition Blanche Neutre
2 : Plaque peinte