



0 670 01 + enjoliveur + plaque Alu 0 689 21



2 x 0 670 01 + enjoliveur + plaque Bordeaux 0 667 51



0 670 19 - Va-et-vient Surface tactile + plaque Basalte 0 667 41



0 670 51 + enjoliveur + plaque Nuit d'Encre 0 687 81



0 670 53 + enjoliveur + plaque Vieux Rose 0 667 61

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 638-639, 640
Montage des voyants p. 674

Réf.	Interrupteurs et va-et-vient
0 670 01	Inter ou va-et-vient Soft 10 AX - 230 V~ Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions va-et-vient ou interrupteur simples, doubles ou 5 commandes A associer aux voyants (p. 674) pour fonction témoin ou lumineux Existe en version antimicrobien et IP 44 (enjoliveurs compatibles p. 650-651)
0 670 07	Va-et-vient témoin sans neutre Mini 60 W - Maxi 1000 W Compatible avec lampes incandescentes et halogènes Voyant témoin intégré au produit
0 670 17 0 670 18 0 670 19	Inter ou va-et-vient Surface tactile avec Neutre, 1000 W Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple contact sur toute la surface de l'enjoliveur Fonctions témoin et lumineux intégrées par rétro éclairage LED Mécanisme livré avec enjoliveur ○ Blanc ● Titane ● Graphite
0 670 49	Inter ou va-et-vient à effleurement avec Neutre, 1000 W Permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur Possibilité d'associer jusqu'à 5 commandes à effleurement
0 670 05	Permutateur - 10 AX Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient
0 670 10	Inter ou va-et-vient à tirage 10 AX Livré avec cordon longueur 1,5 mm
0 686 00	Valise finitions Céliane Composé de différentes finitions et fonctions permettant la présentation de la gamme Céliane

Réf.	Poussoirs 6 A
0 670 31	Poussoir inverseur Soft - contact NO-NF Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des poussoirs simples, doubles ou 5 commandes A associer aux voyants (p. 674) pour fonction témoin (couronne lumineuse) ou lumineux Existe en version antimicrobien et IP 44 (enjoliveurs compatibles p. 650-651)
0 670 34	Poussoir contact NO - Bornes libres de potentiel Permet la réalisation de poussoir témoin grâce à 2 bornes libres de potentiel (utiliser lampes réf. 0 676 88 p. 674)
0 670 11	Poussoir à tirage 6 A Livré avec cordon longueur 1,5 mm
0 670 61	Télérupteur silencieux - 2000 W Commande à distance par bouton-poussoir S'installe dans 1 boîte d'encastrement prof. 40 mm mini
0 670 51	Interrupteur temporisé Sans neutre 2 fils - 1000 W Permet la commande de l'éclairage 1000 W en halogène 230 V~ et incandescence, 400 VA en fluo halogène TBT Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250 VA Temporisation de 25 s à 15 mn
0 670 53	Interrupteur horaire programmable Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio,...) Visualisation permanente du programme en cours Programme hebdomadaire : Capacité : 28 programmes maxi 1 sortie par contact inverseur Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz Puissance maxi 2300 W
0 670 20	Interrupteur bipolaire 10 AX Permet la coupure simultanée de la phase et du neutre Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm ² ou 1 x 4 mm ² Devient lumineux ou témoin avec lampes réf. 6 650 90/91 (p. 674)

Interrupteur connecté p. 578

Commandes MyHOME p. 608, 611-612, 613

Commandes KNX p. 996

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand
 En résidentiel et en petit tertiaire, testez dès maintenant config.pro.legrand.fr

