

Céliane™

carillons et prises d'aspiration centralisée



0 675 41 + enjoliveur + plaque
Corian® Gougé 0 690 21



0 674 30 + plaque Blanc
0 666 31

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 646**
Tableau de choix plaques et supports **p. 652-653**

Réf. Carillons d'ambiance lumineux

- Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 675)
- 0 675 42** Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS
Utiliser 1 transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 (p. 677)
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 (p. 733)
- 0 675 41** Alimentation 230 V~ - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) et voyant réf. 0 676 86L (p. 893) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 733)

Prise d'aspiration centralisée

Permettent le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Ne peuvent s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte
Ne nécessitent pas de boîte d'encastrement
Se raccordent sur tube Ø51 mm et reçoit les flexibles Ø38 mm
Prises livrées complètes avec enjoliveur

Prise d'aspiration centralisée sans contact

Prise d'aspiration centralisée sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression)
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Family, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power
- Générale d'aspiration : modèle Sonis

- 0 674 30** Blanc
0 674 31 Titane

Prise d'aspiration centralisée avec contact

Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Générale d'aspiration
- Aldes, c.Dooble
- Tréma, Turbix

- 0 674 32** Blanc
0 674 33 Titane

Kit de raccordement et d'encastrement

0 674 39 Comprend les accessoires de raccordement droits et coudés

Offre hôtel **p. 1002-1011**

Céliane™

commandes de chauffage



0 674 00 + enjoliveur + plaque
Erable 0 692 11



0 674 08 + enjoliveur + plaque
Titane 0 689 01

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 645**
Tableau de choix plaques et supports **p. 652-653**

Réf. Commandes pour tout type de chauffage

- 0 674 00** **Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation**
Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
Bouton de présélection mode confort réduit
En hiver : chauffage baissé jusqu'à 4 °C maximum par rapport à la température souhaitée
En été : climatisation diminuée pour une augmentation de maximum 4 °C par rapport à la température souhaitée
Mode hors gel
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation ± 0,5 °C
Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation 8 A maxi
- 0 674 08** **Sonde pour thermostat modulaire**
Assure les mesures de température
La sonde doit être installée dans la pièce où est souhaitée la régulation en température (ex : pièce principale)
S'installe :
- dans boîtes d'encastrement Batibox 1 poste (p. 656)
- en saillie dans cadre Céliane (p. 675) à 1,50 m du sol
Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m
Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40 (p. 53)

Commande pour chauffage électrique, fil pilote

- 0 674 10** **Thermostat d'ambiance fil pilote 230 V~**
Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs
Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
Précision de la régulation +/- 0,5 °C
Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)
Peut être associé à un gestionnaire d'énergie grâce à son entrée fil pilote

Thermostats connectés Smarther with Netatmo et Netatmo **p. 586**

