

Céliane™

prises de courant simples et précâblées



0 671 11 + enjoliveur +
plaque Alu 0 689 21

0 684 27 + plaque Vieux Rose
0 667 61

0 671 24 + enjoliveur + plaque
Nickel Velours 0 691 12

0 671 28 + enjoliveur + plaque
Aluminium 0 689 26

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 643-644
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

Réf.	Prises de courant simples 16 A - 250 V
0 671 11	<p>Standard</p> <p>Permet de réaliser différents types de prise de courant, en fonction de l'enjoliveur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surface - A puits - Surface avec voyant réf. 0 676 64 (p. 674) <p>Connexion à bornes automatiques Avec éclips de protection Existe en version antimicrobien et IP 44 (enjoliveurs compatibles p. 650-651)</p> <p>Prise Surface + chargeur USB Type-C Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face avant de la prise Connexion à bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm² Auto-protégé contre les surtensions Livrée complète avec support et enjoliveur Compatible avec montage en multipostes</p>
0 681 27 0 684 27 0 679 27	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
0 671 13	<p>Spéciale rénovation</p> <p>2P+T spéciale rénovation Compatibles avec boîtes profondeur 30 mm Connexion bornes à vis Capacité des bornes 3 x 2,5 mm²</p>
0 671 10	<p>2P Connexion à bornes automatiques Avec éclips de protection</p>
0 671 14	<p>A détrompage</p> <p>2P+T à détrompage Livrée avec son enjoliveur rouge Connexion à bornes à vis Avec éclips de protection</p>
0 671 33 0 671 34	<p>Spéciale accessibilité</p> <p>2P+T à manipulation facile (livrée avec son enjoliveur) Introduction et extraction de la prise sans effort grâce au levier</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane
0 502 99	<p>Détrompeur</p> <p>Se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil destiné à être raccordé à la prise à détrompage</p>

Réf.	Prises de courant précâblées
0 671 24	<p>Equipées de bornes automatiques avec repérage couleur</p> <p>Prise double</p> <p>2 x 2P+T précâblée Permet en fonction de l'enjoliveur associé de réaliser des prises de courant Surface ou standard Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 postes (p. 652-653)</p>
0 671 26	<p>Prise triple</p> <p>3 x 2P+T précâblée Permet en fonction de l'enjoliveur associé de réaliser des prises de courant Surface ou standard Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque 3 postes (p. 652-653)</p>
0 671 28	<p>Prise quadruple compacte</p> <p>4 x 2P+T compacte précâblée Permet de disposer de 4 prises 2P+T dans le volume d'une boîte d'encastrement 3 postes Permet en fonction de l'enjoliveur associé de réaliser des prises de courant Surface ou standard Se monte sur support réf. 0 802 53 avec plaque spéciale 6/8 modules (p. 654-655)</p>