

Céliane™ - prises standards internationaux, sorties de câble, obturateurs et parafoudre



0 671 53 + enjoliveur +
plaque Grès 0 667 21



0 671 55 + enjoliveur +
plaque Nuit d'Encre 0 687 81



0 671 57 + enjoliveur +
plaque Alu 0 689 21

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 645**
Tableau de choix plaques et supports **p. 652-653**

Réf.	Prises standards internationaux
0 671 53	Standard Germanique 16 A - 250 V 2P+T à bornes automatiques avec éclips de protection A contact latéral de terre
0 671 55	Standard Britannique 13 A - 250 V 2P+T à vis avec éclips de protection
0 671 57	Standard US 15 A 2P+T à vis (Prise compatible uniquement avec les marchés exports acceptant ce standard)
Sorties de câbles	
0 671 81	Livrées avec serre-câbles Sortie de câbles Existe en version antimicrobien (enjoliveurs compatibles p. 650)
0 671 83 ¹	Sortie de câbles équipées de 4 bornes (1,5 mm ²) automatiques traversantes pour un raccordement facile des appareils en face avant
Obturateur	
0 681 43 0 684 43 0 679 43	Permet de mettre une fonction en attente Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation Se fixe directement sur support Batibox <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Titane ● Graphite
Parafoudre	
0 671 93	Type 2/3, protection de proximité pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau (p. 512-513) Se couple à une ou plusieurs prises de courant Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module ci-dessous Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte) Conforme à la norme NF EN 61 643-11 Courant nominal de décharge (In) : 1,5 kA Courant maximal admissible (Imax) : 6 kA Niveau de protection (Up) : L-N : 1 kV Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3 kV Uc L-N : 255 V _~ Signalisation de la protection par voyant : - vert : parafoudre en état de fonctionnement - rouge : module du parafoudre à remplacer
0 676 93	Module de rechange pour réf. 0 671 93