

Céliane™

Prêt-à-Poser pour prise commandée



0 676 34

0 676 35

Réf.

Prêt-à-Poser connectable : créer une prise de courant commandée

Permet de commander une prise de courant depuis 1 point de commande sans tirer de fils
Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante
Composition :

- 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges. Livrée avec griffes et protection de chantier
- 1 commande sans fils d'éclairage et de prises, alimentation par pile CR2032 3 V fournie. Livrée avec adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports

Produits livrés complets avec enjoliveurs, supports et plaques
Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 0 677 23A, 0 677 73A ou 0 648 93A (p. 580) à associer à la prise de courant en tapotant

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

0 676 34

○ Blanc

0 676 35¹

● Titane

0 676 24

● Graphite et plaque Métal Tungstène

1 : Puits Graphite et bague Titane pour la prise de courant

Céliane™ - prises standards internationaux, sorties de câble, obturateurs et parafoudre



0 671 53 + enjoliveur + plaque Grès 0 667 21

0 671 55 + enjoliveur + plaque Nuit d'Encre 0 687 81

0 671 57 + enjoliveur + plaque Alu 0 689 21



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 645
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

Réf.

Prises standards internationaux

0 671 53



Standard Germanique 16 A - 250 V

2P+T à bornes automatiques avec éclips de protection
A contact latéral de terre

0 671 55



Standard Britannique 13 A - 250 V

2P+T à vis avec éclips de protection

0 671 57



Standard US 15 A

2P+T à vis
(Prise compatible uniquement avec les marchés exports acceptant ce standard)

Sorties de câbles

0 671 81



Livrées avec serre-câbles

Sortie de câbles
Existe en version antimicrobien (enjoliveurs compatibles p. 650)

0 671 83¹



Sortie de câbles équipées de 4 bornes (1,5 mm²) automatiques traversantes pour un raccordement facile des appareils en face avant

Obturateur

0 681 43

0 684 43

0 679 43



Permet de mettre une fonction en attente
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
Se fixe directement sur support Batibox

○ Blanc

● Titane

● Graphite

Parafoudre

0 671 93



Type 2/3, protection de proximité pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau (p. 512-513)

Se couple à une ou plusieurs prises de courant
Conserve la prise sous tension après surtension (réseau ou choc de foudre) jusqu'au remplacement du module ci-dessous

Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte)

Conforme à la norme NF EN 61 643-11

Courant nominal de décharge (In) : 1,5 kA

Courant maximal admissible (Imax) : 6 kA

Niveau de protection (Up) : L-N : 1 kV

Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3 kV

Uc L-N : 255 V~

Signalisation de la protection par voyant :

- vert : parafoudre en état de fonctionnement

- rouge : module du parafoudre à remplacer

0 676 93



Module de rechange pour réf. 0 671 93

1 : Produit commandable à l'unité



Packs de démarrage p. 576-577