

Carillons et boutons poussoirs



0 675 41 + enjoliveur + plaque
Corian® Gougé 0 690 21



0 416 50



0 416 45



0 416 47

Réf. Carillons d'ambiance lumineux

- Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes
13 mélodies au choix - 1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
Dérégation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Possibilité d'installation en saillie avec réhausse (p. 675)
- 0 675 42** Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS
Utiliser 1 transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 (p. 677)
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 (p. 733)
- 0 675 41** Alimentation 230 V~ - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 639) et voyant réf. 0 676 86L (p. 893) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 45 (p. 733)

Carillons électromécaniques

- Coloris blanc
Son acoustique : 75 dB à 1 m
- Carillons 8-12 V~**
Fonctionnent avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47
Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 567) ou réf. 0 420 25 (p. 677)
- 0 416 50** Emballage traditionnel
Dim. : 116 x 116 x 48 mm
- 0 942 64** Carillon fonctionnant également avec des piles
Emballage brochable
Dim. : 105 x 170 x 52 mm
- Carillon 110-230 V~**
0 416 51 Carillon 2 tons - 50/60 Hz
Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45
Dim. : 116 x 116 x 48 mm
- Carillons 230 V~**
50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II
Fonctionnent avec boutons-poussoirs réf. 0 416 45/46/47
- 0 416 52** Emballage traditionnel
Dim. : 116 x 116 x 48 mm
- 0 942 65** Emballage brochable
Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf. Boutons-poussoirs Salsa

- Fixation à vis en saillie
- 0 416 46** **Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 05**
Non lumineux U max. : 24 V
Dim. : 50 x 25 x 20 mm
- 0 416 45** **Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 05**
Lumineux U max. : 230 V
Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 759) non fournie
Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm
- Boutons-poussoirs porte-étiquette IP 30 - IK 05**
U max. : 24 V
Dim. : 70 x 70 x 25 mm
Emballage traditionnel
- 0 416 47** **AVRIL 2022**
0 942 48 Emballage brochable
- Poussoirs Appareillage saillie**
- 0 860 09** Poussoir porte-étiquette
Avec contact inverseur (NO + NF)
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06
- 0 860 85** Poussoir étroit
Contact à fermeture (NO)
- 0 860 88** Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO)
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06