

# dooxie™ composable

## tableau de choix les essentiels



COMMANDES D'ÉCLAIRAGE		Réf	PLAQUES		Réf
	Interrupteur ou va-et-vient	<b>6 000 01</b>		Plaque 1 poste	<b>6 008 01</b>
	Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient	<b>6 006 01</b>		Lot de 100 plaques	<b>6 009 41</b>
	Double interrupteur ou va-et-vient	<b>6 000 02</b>		Plaque 2 postes entraxe 71 mm	<b>6 008 02</b>
	Poussoir	<b>6 000 04</b>		Plaque 3 postes entraxe 71 mm	<b>6 008 03</b>
	Double poussoir	<b>6 000 08</b>		Plaque 1 poste ronde	<b>6 009 80</b>
	Poussoir lumineux	<b>6 000 16</b>			
	Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	<b>6 000 31</b>	<b>PLAQUE ENTRAXE 57 MM ET FONCTIONS COMPATIBLES</b>		
				Plaque 2 postes entraxe 57 mm <b>RENOVATION</b>	<b>6 008 07</b>
				Transformeur réversible 5 fonctions : - va-et-vient - poussoir - double va-et-vient - double poussoir - va-et-vient + poussoir Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts	<b>6 000 31</b>
<b>PRISES</b>				Prise de courant easyréno Idéale pour boîte profondeur 30 mm	<b>6 003 28</b>
	Prise de courant Surface	<b>6 003 35</b>			
	Lot de 50 prises de courant Surface	<b>6 006 35</b>			
	Double prise de courant Surface précâblée	<b>6 003 32</b>			
	<b>RENOVATION</b> Prise de courant 2P Prise de courant easyréno Idéale pour boîte profondeur 30 mm	<b>6 003 34</b> <b>6 003 28</b>	<b>ACCESSOIRES</b>		
	Prise RJ 45 cat. 6 FTP Prise RJ 45 cat. 6 STP	<b>6 003 76</b> <b>6 003 75</b>		Griffe 40 mm Griffe 30 mm Griffe 60 mm	<b>6 000 47</b> <b>6 000 49</b> <b>6 000 48</b>
	Prise TV simple mâle Prise TV-R-SAT ( <b>DAB+</b> )	<b>6 003 51</b> <b>6 003 53</b>		Cadres saillie	<b>6 000 41</b> (1 poste) <b>6 000 42</b> (2 postes)
				Sortie de câble IP 21	<b>6 003 23</b>