

# dooxie™ composable

transformeur, interrupteurs, va-et-vient et poussoirs



6 000 31  
Livré avec 1 doigt double  
et 2 demi-doigts



6 000 01



6 000 11



6 000 08



6 000 18

Tableau de choix des essentiels p. 684-685  
Tableau de choix des plaques p. 693

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. A équiper de plaques (p. 693)  
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 690). Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 690)

Réf.	Transformeur réversible
6 000 31 6 001 31	5 fonctions réalisables avec 1 référence : - un simple va-et-vient ou simple poussoir - un double va-et-vient ou double poussoir - un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite) Livré en mode poussoir avec doigt simple monté Livré avec 1 doigt et 2 demi-doigts Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support  ○ Blanc ● Alu
6 000 01 <sup>1</sup> 6 006 01 6 001 01	<b>Interrupteurs et va-et-vient 10AX - 250V~</b> <b>Interrupteur ou va-et-vient</b>  ○ Blanc ○ Blanc lot spécial chantier emballage par 50 ● Alu
6 000 02 6 001 02	<b>Double interrupteur ou va-et-vient</b>  ○ Blanc ● Alu
6 000 37 6 001 37	<b>Permutateur</b> Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation va-et-vient  ○ Blanc ● Alu
6 000 11 6 001 11	<b>Interrupteurs ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V~ voyant livré</b> <b>Interrupteur ou va-et-vient lumineux</b> Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 690)  ○ Blanc ● Alu
6 000 09 6 001 09	<b>Interrupteur ou va-et-vient témoin</b> Livré avec voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 690)  ○ Blanc ● Alu
6 000 03	<b>Interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX - 250 V~ à équiper d'un voyant</b> <b>Interrupteur ou va-et-vient lumineux</b> Livré sans voyant Compatible avec les voyants lumineux 230 V réf. 6 000 43 et 24 V réf. 6 001 43 (p. 690) Compatible avec le voyant témoin 230 V réf. 6 002 43 (p. 690)  ○ Blanc

1 : Existe également en version IP 44 (p. 691), dooxie one complet (p. 650) et dooxie with Netatmo (p. 580)

Réf.	Poussoirs 6A - 250V~
6 000 04 <sup>1</sup> 6 001 04	<b>Poussoir simple</b>  ○ Blanc ● Alu
6 000 08 6 001 08	<b>Poussoir double</b>  ○ Blanc ● Alu
6 000 16 6 001 16	<b>Poussoirs lumineux 6A - 250 V~ voyant livré</b> <b>Poussoir lumineux</b> Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 690)  ○ Blanc ● Alu
6 000 17 6 001 17	<b>Poussoir lumineux avec marquage cadenas</b> Livré avec voyant lumineux 12/48 V réf. 6 001 43 (p. 690)  ○ Blanc ● Alu
6 000 18 6 001 18	<b>Poussoir lumineux avec marquage sonnette</b> Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 690)  ○ Blanc ● Alu
6 000 05	<b>Poussoirs lumineux 6A - 250 V~ à équiper d'un voyant</b> <b>Poussoir lumineux</b> Devient lumineux avec voyants lumineux (p. 690)  ○ Blanc
6 000 15	<b>Poussoir lumineux avec marquage cadenas</b> Devient lumineux avec voyants lumineux (p. 690)  ○ Blanc
6 000 19	<b>Poussoir lumineux avec marquage sonnette</b> Devient lumineux avec voyants lumineux (p. 690)  ○ Blanc
6 000 61 6 001 61	<b>Détecteur pour minuterie</b> S'installe en lieu et place d'un poussoir. S'associe à une minuterie électronique modulaire. Le réglage de la temporisation devra être identique à celle de la minuterie Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux La puissance acceptée par type de lampes est liée à la minuterie et non au détecteur  ○ Blanc ● Alu