

## dooxie™ composable

### Prêt-à-Poser et kits pour éclairage



6 006 99

Idéal pour rénovation ou extension d'une installation existante  
Produits pré-appairés - communication radio 2,4 GHz

Réf. **Prêt-à-Poser connectable avec commandes Self-e : créer un va-et-vient avec micromodule**

**6 006 99L** Permet de commander un éclairage depuis 2 points de commandes sans tirer de fils  
Composition :  
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W)  
S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales  
- 2 commandes sans fils sans pile, livrées complètes avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports  
Possibilité de rajouter une commande sans fils, sans pile  
Peut être intégré à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Réf. **Prêt-à-Poser connectable avec commandes sans fils : créer un va-et-vient avec micromodule**

**6 006 99** Permet de commander un éclairage de tout type depuis 2 points de commande sans tirer de fils  
Composition :  
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (300 W)  
- 2 commandes sans fils (pile CR2032 3V fournie). Livrées avec plaques blanches et adhésifs pour fixation sur tous supports  
Fonction LED et indicateur de batterie faible  
Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 580)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté  
Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Réf. **Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer un va-et-vient sans micromodule**

**6 006 92** Permet de créer un va-et-vient sans micromodule et sans tirer de fils  
Composition :  
- 1 interrupteur d'éclairage 230 V~ sans neutre 5-300 W avec compensateur. Livré avec griffes et protection de chantier  
- 1 commande sans fils (pile CR2032 3V fournie). Livrée avec adhésifs pour fixation sur tous supports  
Fonction LED et indicateur de batterie faible  
Produits livrés complets avec plaques blanches  
Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 580)  
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté  
Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Réf. **Kits DCL et spots Modul'up avec commandes sans fils**

Permettent de créer un point de commande et son va-et-vient lorsqu'il n'y a aucun interrupteur existant au mur

**0 885 65** **Kit 1 DCL Modul'up**  
Permet de commander tous types de lampes max. 300 W depuis 2 points de commande sans tirer de fils  
Composition :  
- 1 boîte Modul'up réf. 0 885 00  
- 1 DCL radio réf. 0 885 21  
- 1 douille avec fiche DCL réf. 0 601 35  
- 2 commandes d'éclairage sans fils, livrées complètes avec plaque

**0 885 55** **Kits 3 spots Modul'up**  
Permet de commander 3 spots depuis 2 points de commande sans tirer de fils  
Composition :  
- 3 boîtes Modul'up réf. 0 885 00  
- 3 spots blanc IP 44 réf. 0 885 30  
- 1 récepteur micromodule radio réf. 0 648 88  
- 2 commandes d'éclairage sans fils, livrées complètes avec plaque

## dooxie™ composable

### détecteurs et variateurs



6 000 64



6 000 60



0 401 49

 Tableau de choix des essentiels **p. 684-685**  
Tableau de choix des plaques **p. 653**

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier. A équiper de plaques (p. 693)  
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 694)  
Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 694)

Réf. **Détecteur de mouvements 2 fils, sans neutre**

Compatible avec toutes les lampes du marché  
Détection par infrarouge  
Champ de détection 120°  
Portée de détection 8 m  
Puissance acceptée par types de lampes :  
- LEDs : 3 W à 100 W  
- Fluocompactes : 3 W à 100 W  
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA  
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W  
En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)  
Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle  
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min  
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux  
Consommation en veille : 0,02 W

**6 000 64**  
**6 001 64**



○ Blanc  
● Alu

Réf. **Variateur 2 fils, sans neutre**

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :  
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)  
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)  
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA  
- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W  
- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA  
- Incandescent : 3 W à 400 W  
S'utilise :  
- en mode variation  
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)  
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)  
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction  
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)  
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux réf. 6 000 04 (p. 682), chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

**6 000 60**  
**6 001 60**



○ Blanc  
● Alu

Réf. **Compensateur actif**

**0 401 49** A installer au plus proche de la source  
Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)  
Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

 Modul'up **p. 728**