

dooxie™ composable

commandes de VMC, interrupteur à badge, volets roulants



6 000 21

6 000 33

6 006 96

Tableau de choix des essentiels p. 684-685
Tableau de choix des plaques p. 693

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 693)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 690)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 690)

Réf. **Commandes VMC**

Interrupteur 2 positions
Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée

- 6 000 07
6 001 07
- Blanc
 - Alu



Poussoir 2 positions
Permet l'ouverture et la fermeture de bouches hygrométriques

- 6 000 06
6 001 06
- Blanc
 - Alu



Commandes de volets roulants/stores/bannes

Interrupteur et poussoir 3 positions "Montée - Stop - Descente"

Interrupteur

Pour commande directe du moteur 500 W maxi

- 6 000 21
6 001 21
- Blanc
 - Alu



Poussoir

AVRIL 2022 Pour commande par automatisme de moteur 500 W maxi

- 6 000 22
6 001 22
- Blanc
 - Alu



Interrupteur à badge

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue

Equipé d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge

- 6 000 33
6 001 33
- Blanc
 - Alu



Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : centraliser vos volets roulants

6 006 96 Permet de commander un volet roulant électrique depuis un point de commande sans tirer de fils ou de centraliser plusieurs volets roulants

Composition :

- 1 interrupteur pour volet roulant 230 V~ (fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio). Livré complet avec plaque blanche et griffes
- 1 commande sans fils pour volets roulants (pile CR2032 3V fournie). Livrée complète avec plaque blanche et adhésifs pour fixation sur tous supports. Fonction LED et indicateur de batterie faible

Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires réf. 6 000 86A ou 6 001 86A (p. 584)

Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté

Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

Offre hôtel p. 1002-1011

dooxie™ composable

chargeurs USB



6 003 45

6 003 43

6 003 49

Tableau de choix des essentiels p. 684-685
Tableau de choix des plaques p. 693

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier

A équiper de plaques (p. 693)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 690)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 690)

Réf. **Chargeurs 2 USB 230 V - 5 V_~**

Conformes à la directive IEC 62684-2011-01
Permettent le chargement de Powerbank, de tablettes, smartphones, MP3, MP4

Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS

S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini

Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T

Livrés sans cordon

6 003 45 6 004 45 **2 USB Type-C - 3 A/15 W**

- Blanc
- Alu



6 003 43 6 004 43 **2 USB Type-A - 3 A/15 W**

- Blanc
- Alu



6 003 49 6 004 49 **1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 3 A/15 W**

Permet la recharge d'appareil avec fiche USB Type-C ou Type-A

- Blanc
- Alu

