

Art d'Arnould | COLLECTION

univers Epure (suite)



AR67440



AR67341



AR67942



67792

Tableau de choix boîtes et vis **p. 701**

Epure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés
Epure Or miroir : leviers dorés

Epure Bronze/Noir mat : leviers noirs
Epure Blanc satin : leviers blancs

Réf. Applique

Applique murale à LED 9 W. Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

- AR67440
AR67340
AR67840
AR67940
- Acier brossé
 - Bronze
 - Noir mat
 - Blanc satin




Liseuses

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit. Permettent de disposer d'un éclairage directionnel. Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande
Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du flexible 300 mm

Avec commande

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse


- AR67441
AR67341
AR67841
AR67941
- Acier brossé
 - Bronze
 - Noir mat
 - Blanc satin



Deux commandes

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage

- AR67442
AR67342
AR67842
AR67942
- Acier brossé
 - Bronze
 - Noir mat
 - Blanc satin



Variateur 2 fils sans Neutre

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilise :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

- 67419
67519
67619
67719
67319
67819
67919
- Acier brossé
 - Acier satin
 - Acier miroir
 - Or miroir
 - Bronze
 - Noir mat
 - Blanc satin



Réf. Détecteur 2 fils sans Neutre, sans dérogation

Puissance acceptée par type de lampes :

- LEDs : 3 W à 100 W
 - Fluocompactes : 3 W à 100 W
 - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.
Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux
Consommation en veille : 0,02 W

- 67460
67560
67660
67760
67360
67860
67960



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir
- Bronze
- Noir mat
- Blanc satin

Guichets lumineux

Guichet lumineux "Porte"

- 67491
67591
67691
67791



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir

Guichet lumineux "Lumière"

- 67492
67592
67692
67792



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir

Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

- 67493
67593
67693
67793



- Acier brossé
- Acier satin
- Acier miroir
- Or miroir



Offre hôtel **p. 1002-1011**



Autres configurations
Contactez votre direction régionale