

Living Now

prises de courant et chargeurs USB



BTKG4142USB



BTK4286C2

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 702 - 706
Tableau de choix plaques p. 707

Réf.	Prises de courant
BTK4142A	<p>Prise de courant 2 modules A associer à un ensemble enjoliveur Surface et plastron de finition (voir tableau des enjoliveurs p. 704)</p> <p>Prise Surface + chargeur USB Type-C Conforme aux normes CEI 60884-1 et NF EN 61314 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM) Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face avant de la prise Connexion à bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm² Auto-protégée contre les surtensions 2 modules Livrée avec support et enjoliveur Nécessite un plastron de finition réf. BTKW62, BTKG62 ou BTKM62 (p. 704) Compatible avec montage en multipostes</p> <p>○ Blanc ● Noir mat ● Sable</p>
BTKW4142USB BTKG4142USB BTKM4142USB	
	<p>Chargeurs USB</p> <p>Conformes aux normes CEI 62368-1 (Safety) et ETSI EN 301489-34 (CEM) Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank Libèrent un puits de prises Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrés sans cordon 230 V - 5 V =</p> <p>1 USB - Type-C - 3 A / 30 W Power Delivery Certification USB IF : TID N°3075 2 modules</p> <p>BTK4288C2</p> <p>2 USB - Type-C - 3 A / 15 W 2 modules</p> <p>BTK4286C2</p> <p>1 USB Type-A et 1 USB Type-C - 3 A / 15 W 2 modules</p> <p>BTK4287C2</p>

Living Now

prises télévision



BTK4210M2D



BTK4202D

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 702 - 706
Tableau de choix plaques p. 707

Prise adaptée à la réception TV (hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé) et Radio (FM, DAB+)
Compatible avec télévision Ultra Haute Définition
Prise étoile blindée classe A, compatible 4 G Lte
Câble coaxial 17 VATC recommandé
Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Faible atténuation < 1,5 dB
Connecteur TV mâle et R femelle ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"
TV : 5-68 et 230 - 862 MHz < 1,5 dB
R : FM 87,5 - 108 MHz/DAB 174-223 MHz < 1,5 dB
Sat : 950 - 2400 MHz

Réf.	Prise télévision à sorties multiples
	<p>Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 Voix de retour sur connecteur TV</p> <p>Prise TV-R-SAT Radio FM + DAB+ 2 modules</p> <p>BTK4210M2D</p>
	<p>Prises télévision simple</p> <p>Voix de retour sur connecteur TV</p> <p>Prise TV simple mâle 1 module TV étoile blindée Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 713)</p> <p>BTK4202D</p> <p>Prise TV femelle type "F" à visser 1 module TV type "F" à visser Peut également recevoir un enjoliveur 2 modules en associant le mécanisme à 2 obturateurs réf. BTK4949 (p. 713)</p> <p>BTK4202F</p>