

BOÎTES D'ENCASTREMENT										
CÉLIANE	1 MODULE	1 POSTE	2 POSTES horizontal/vertical	3 POSTES horizontal/vertical	4 POSTES horizontal/vertical	2 x 2 POSTES	2 x 3 POSTES	POUR FIXATION SUR CHAMBRANLE		
MOSAIC	1 MODULE	2 MODULES	4/5 MODULES	3 MODULES	6/8 MODULES	10 MODULES	2 x 4/5 MODULES	2 X 6 MODULES - 2 X 8 MODULES 2 X 10 MODULES		
SUPPORTS UNIVERSELS	0 802 50	0 802 51 (à griffes) 0 802 69 (à griffes longues)	0 802 52 2 x 0 802 51	0 802 59	0 802 53 3 x 0 802 51	0 802 54 4 x 0 802 51	0 802 64	0 802 66 2 x 6/8 modules 0 802 68 2 x 10 modules		0 802 51
ECOBATIBOX		0 800 21 prof. 40 mm 0 800 31 prof. 50 mm + bouchons (p. 822)	0 800 22 prof. 40 mm 0 800 32 prof. 50 mm + bouchons (p. 822)		0 800 23 prof. 40 mm 0 800 33 prof. 50 mm + bouchons (p. 822)	0 800 24 prof. 40 mm 0 800 34 prof. 50 mm + bouchons (p. 822)				
CLOISONS SÈCHES	0 800 40 prof. 40 mm	0 800 41 prof. 40 mm 0 800 51 prof. 50 mm 0 800 61 prof. 60 mm	0 800 42 prof. 40 mm 0 800 52 prof. 50 mm	0 800 49 prof. 40 mm	0 800 43 prof. 40 mm 0 800 53 prof. 50 mm	0 800 44 prof. 40 mm 0 800 54 prof. 50 mm				
MULTIMATÉRIAUX		0 801 01 prof. 40 mm 0 801 21 prof. 50 mm 0 801 01 + 0 801 05 pour montage sur moulure	0 801 02 prof. 40 mm 0 801 22 prof. 50 mm 0 801 02 + 0 801 05 pour montage sur moulure		0 801 03 prof. 40 mm 0 801 23 prof. 50 mm 0 801 03 + 0 801 05 pour montage sur moulure		0 801 24 prof. 50 mm 2 x 2 postes ou 2 x 4/5 modules	0 801 26 prof. 50 mm 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules 0 801 28 ⁽¹⁾ prof. 50 mm 2 x 10 modules		
MAÇONNERIE	0 801 40 prof. 40 mm	Carrées : 0 801 31 prof. 30 mm 0 801 41 prof. 40 mm 0 801 51 prof. 50 mm 0 801 61 prof. 60 mm Rondes : Prof. 40 mm : 0 801 08 avec vis	2 x 0 801 31 prof. 30 mm ou 0 801 42 prof. 40 mm 2 x 0 801 41 prof. 40 mm 2 x 0 801 51 prof. 50 mm 2 x 0 801 61 prof. 60 mm	0 801 49 prof. 40 mm	3 x 0 801 31 prof. 30 mm ou 0 801 43 prof. 40 mm 3 x 0 801 41 prof. 40 mm 3 x 0 801 51 prof. 50 mm 3 x 0 801 61 prof. 60 mm	4 x 0 801 31 prof. 30 mm ou 0 801 44 prof. 40 mm 4 x 0 801 41 prof. 40 mm 4 x 0 801 51 prof. 50 mm 4 x 0 801 61 prof. 60 mm		0 801 70 prof. 40 mm		
BÉTON		0 819 41 prof. 58 mm 0 819 40 prof. 58 mm	0 819 42 prof. 58 mm ou 2 x 0 819 41 prof. 58 mm		3 x 0 819 41 prof. 58 mm ⁽¹⁾	4 x 0 819 41 prof. 58 mm ⁽¹⁾				

1 : Utilisation des plaques Mosaic avec séparateur et supports 1 poste associés

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUES			
	Avec DCL	Sans DCL	Accessoires
Ecobatibox pour cloisons sèches	0 893 77 point de centre 0 893 60 kit point de centre avec douille et fiche DCL		
Modul'up	0 885 00 + 0 885 20 boîte et prise DCL pour point de centre 0 885 25 kit de point de centre + douille et fiche DCL	0 885 30 spot 0 885 66/67/68/69 bagues de finition pour spot	0 885 23 patère E24 0 885 09 dispositif de sécurisation
Cloisons sèches	0 893 37 point de centre 0 893 04 applique prof. 40 mm 0 893 05 applique prof. 50 mm	0 893 36 point de centre 0 893 46 applique	0 895 90 couvercle point de centre 0 895 94 couvercle applique universel Ø85 mm 0 895 04 couvercle obturateur IP 44
Maçonnerie	0 892 37 point de centre 0 892 04 applique prof. 40 mm	0 892 56 point de centre 0 892 46 applique	0 895 90 couvercle point de centre 0 895 94 couvercle applique universel Ø85 mm
Béton	0 895 53 pieuvre/point de centre Ø85 0 895 55 pieuvre/point de centre Ø140 0 895 51 manchon/point de centre Ø100		0 895 89 couvercle Ø64 mm 0 895 91 couvercle Ø120 mm 0 895 92 couvercle Ø82 mm
			0 895 83 crochet long. 85 mm 0 895 75 crochet long. 105 mm 0 895 84 crochet long. 120 mm 0 895 85 crochet long. 135 mm 0 895 76 crochet long. 150 mm 0 895 86 crochet long. 160 mm
			0 885 09 dispositif de sécurisation 0 601 34 fiche DCL 0 601 35 douille DCL compacte