



0 893 37



0 893 05



0 893 34



0 892 43 exemple d'utilisation

Réf. Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390
Equipées d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

0 893 37 Pour point de centre

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100. Ø67 mm - prof. 50 mm
Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09
Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture
Equipée de 4 entrées Ø16-20


0 893 04 Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A - 250 V

Collerette renforcée, couvercle affleurant
Guidage du couvercle dans la boîte
Reçoivent le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II)

Livrées avec obturateur utilisable comme protection des chantiers

0 893 04

Prof. 40 mm

0 893 05

Prof. 50 mm


0 895 04 Couvercle IP 44 pour applique

Couvercle obturateur IP 44
Conforme à la norme NF 15-100
A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides (vol II, salle de bain)

Ø75 mm

Se monte sur boîtes pour appliques murales

réf. 0 893 04/05 et réf. 0 892 04

Fixation par vissage sur socle DCL

Boîtes lumineuses avec couvercle de finition
0 893 36 Pour point de centre

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm - prof. 50 mm

Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage

réf. 0 885 09

Livrée avec piton et couvercle de finition

Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90

Equipée de 4 entrées Ø16-20


0 893 46 Pour applique

Ø40 mm - prof. 40 mm


Réf. Couvercles DCL universels

Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm²

0 895 90 Pour boîte point de centre Batibox

Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond. Livré avec obturateur de protection contre les projections de peinture
Compatible avec boîtes point de centre Batik et Batibox classiques


0 895 94 Pour boîte applique Ø67 mm

Se monte sur boîtes Batibox rondes réf. 0 800 41/51/61 pour réaliser une applique murale grande capacité. Ø85 mm
Peut être utilisé dans le cadre d'une installation en applique étanche à l'air avec la boîte réf. 0 800 21/31


Kit boîte point de centre DCL

Permet la réalisation de points de centre complet

Kit classique comprenant :

- 1 boîte point de centre Ø67 - prof 50 mm réf. 0 893 37

- 1 douille et fiche DCL

Douille et fiche DCL
0 601 34 Fiche DCL

2P+T - 6 A - 250 V~

Pour connecter un luminaire sur socle DCL

Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle

de la boîte quand elle est clipsée

Equipée d'un serre câbles



0 601 35 Douille DCL compacte

Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie

Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux

Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable

et repositionnable pour connecter un luminaire


0 885 09 Accessoire de fixation pour point de centre

Dispositif de sécurisation

Mise en oeuvre rapide par système auto-bloquant

Livré avec câble acier longueur 2 m

Permet la sécurisation d'un point de centre par arrimage sur l'ossature du bâti

Serrage du câble automatique sans outil

Tenue certifiée APAVE

Permet la suspension jusqu'à 25 kg

