

Batibox™

boîtes d'encastrement pour maçonnerie (suite)



0 892 37



0 892 04



0 601 35



0 892 75

Réf. Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390 Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

0 892 37 Pour point de centre

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100

Ø65 mm - prof. 50 mm

Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09 (p. 720)

Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture



0 892 04¹ Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A

Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte.

Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II)

Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier Ø54 mm de perçage

0 892 04¹ Prof. 40 mm



Réf. Boîtes lumineuses avec couvercle de finition

0 892 56 Pour point de centre

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100

Ø65 mm - prof. 50 mm

Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09 (p. 720)

Livrée avec piton et couvercle de finition

Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90



0 892 46 Pour applique

Ø40 mm - prof. 40 mm



Réf. Couvercles DCL de remplacement

Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm²

0 895 90

Pour boîte point de centre Batibox

Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture

Compatible avec boîte point de centre Batik et Batibox classiques



0 895 94

Pour boîte d'appareillage Ø67 mm

Se monte sur boîtes Batibox rondes réf. 0 801 08 pour réaliser une applique murale grande capacité Ø85 mm



Douille et fiche DCL

Fiche DCL

0 601 34

2P+T - 6 A - 250 V~

Pour connecter un luminaire sur socle DCL Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée

Equipée d'un serre câbles



0 601 35

Douille DCL compacte

Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie

Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux

Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable et repositionnable pour connecter un luminaire



Boîtes complètes pour dérivation

Rectangulaires avec entrées défonçables

Boîtes livrées avec couvercle et vis

Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)

0 892 71¹

0 892 72¹

0 892 73¹

0 892 74¹

0 892 75¹

ext. boîtes (mm)

85 x 85 x 40

120 x 120 x 40

165 x 115 x 40

175 x 175 x 40

230 x 180 x 50

Dim.

couvercles (mm)


100 x 100

140 x 140

190 x 135

195 x 195

255 x 210



Grande capacité


Acceptent les tubes Ø25 et 32

0 892 77

400 x 180 x 70 mm

0 892 78

390 x 245 x 70 mm



1 : Boîte fabriquée à partir de matière plastique issue du recyclage de produits électriques et de déchets post consommation