

Conforme RE2020



0 885 00



0 885 08



0 885 20



0 885 30



0 885 23

Caractéristiques techniques **ci-contre**

Le système Modul'Up permet un montage étanche 100 % à l'air

Permet le montage d'un DCL, DCL connecté, spot, patère E27

Permet d'atteindre les objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment selon les exigences de la RE2020

Système comprenant une boîte Modul'up (avec installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard), recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27

Réf.	Boîte Modul'up		Réf.	Spot Modul'up	
0 885 00	Diamètre de perçage Ø80mm, permettant une recherche facile des gaines Permet de mettre en attente votre installation en connectant par la suite un spot, DCL ou patère E27 Profondeur 50 mm Equipée de 2 entrées Ø20 mm Connexion facile et rapide sans outil 6 x 1,5 mm² Compatible laine soufflée et roulée		0 885 30	Spot (3000 K ou 4000 K) dimmable Pour boîte Modul'up 6 W - Flux lumineux > 500 lm Classe II Diffusion de la lumière sur 120° IP 44 avec boîte Modul'up réf. 0 885 00 Sélection de T° de couleur par switch : 3000 K ou 4000 K 2 x 14 LEDs Durée de vie > 30000 heures Classe d'efficacité énergétique A+ Livré avec bague de finition Ø93 mm blanc Protection intégrée contre les surtensions Livré avec un compensateur actif	
	Accessoires pour boîte Modul'up			Bagues de finition pour spot Permet de changer la bague du spot pour une parfaite adaptation à la décoration intérieure	
0 885 09	Dispositif de sécurisation Dispositif permettant la suspension jusqu'à 25 kg Mise en oeuvre rapide par système auto-bloquant Evite de remonter dans les combles pour finaliser l'installation		0 885 67	○ Métal Alu naturel	
0 885 08	Scie cloche Scie cloche Ø80 mm Avec forêt de centrage et ressort Perçage < 30 mm Endurance BA 13 > 500 perçages		0 885 66	○ Métal Titane	
	Prises DCL Modul'up		0 885 68	● Noir mat	
0 885 20	Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'up réf. 0 885 00 Ø extérieur : 93 mm		0 885 69	○ Blanc Bague de finition de remplacement	
0 885 21	Prise DCL pour boîte Modul'up Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo pour boîte Modul'up ON/OFF, pour tous types de lampes Puissance maxi acceptée pour la douille : 75 VA LED Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil simple ou double (p. 578) ou détecteur (p. 580) Associer en tapotant la ou les commandes sur le DCL Configuration possible avec l'App. Home+ Control de Legrand Protection intégrée contre les surtensions Produits disponibles chez un Revendeur Agréé connecté			Patère E27 Modul'up Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur la boîte Modul'up réf. 0 885 00 0 885 23 Patère pour ampoule culot E27	
			0 885 07	Accessoire Gabarit de perçage Ø80 mm pour reprise sur un trou existant de Ø68 mm Matière carton : 10 guidages maxi	