

# Plexo™ complet saillie IP 55

commandes d'éclairage, détecteurs autonomes et prises de courant



Livrés complets - Cadre non clippé

Réf. **Transformeur réversible**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques  
5 fonctions réalisables avec 1 référence :  
- un simple va-et-vient ou simple poussoir inverseur  
- un double va-et-vient ou double poussoir inverseur  
- un va-et-vient + poussoir inverseur (à gauche ou à droite)  
Livré en mode double poussoir inverseur avec demi-doigts montés  
Livré avec 1 doigt simple et 2 demi-doigts

MAI 2022  
0 697 19L ● Gris  
0 697 89L ● Anthracite

**Interrupteurs ou va-et-vient 10 AX - 250 V**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

MAI 2022  
0 697 11L ● Gris  
0 697 61L ● Anthracite  
0 697 51L ○ Blanc

**Inter ou va-et-vient**

**Inter ou va-et-vient témoin**

Livré avec lampe 230 V à câbler. Jusqu'à 2 va-et-vient témoins  
Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler la lampe

MAI 2022  
0 697 12L ● Gris  
0 697 21L ● Anthracite

**Inter ou va-et-vient lumineux**

Livré avec lampe 230 V à câbler

MAI 2022  
0 697 13L ● Gris  
0 697 36L ● Anthracite

**Commande double**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques. Livrée en mode double poussoir. 3 fonctions réalisables avec la même référence : double va-et-vient ou double poussoir inverseur ou va-et-vient + poussoir inverseur

MAI 2022  
0 697 15L ● Gris  
0 697 75L ● Anthracite  
0 697 55L ○ Blanc

**Poussoirs 10 A**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques

MAI 2022  
0 697 20L ● Gris  
0 697 90L ● Anthracite  
0 697 60L ○ Blanc

**Poussoir NO**

**Poussoir NO lumineux**

Livré avec lampe 230 V à câbler

MAI 2022  
0 697 22L ● Gris  
0 697 82L ● Anthracite  
0 697 62L ○ Blanc

**Détecteur autonome 360°**

IP 55 - IK 04 - 3 fils avec neutre. Permet la commande de lampes : 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence. Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min. Champ de détection 45°. Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux. Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale (voir zone de détection p. 985). Hauteur minimum d'installation : 1,70 m. Tête orientable, se démonte sans outil  
Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm

0 697 40 ● Gris  
0 488 98 ○ Blanc

Réf. **Prise de courant 2P + T - 16 A - 250 V**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques  
Avec éclips de protection  
Livrée avec 1 embout 2 sorties

MAI 2022  
0 697 31L ● Gris  
0 697 91L ● Anthracite  
0 697 76L ● Sable  
0 697 81L ○ Blanc

**Prise de courant pour recharge vélo électrique et 2 roues électriques**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques  
Avec éclips de protection  
Livrée avec 1 embout 2 sorties  
Livrée sans patère (p. 87)  
Avec marquage vélo sur le volet  
2P+T - 16 A - 250 V  
● Anthracite

MAI 2022  
0 697 87L

**Prise 2 x 2P+T précâblée**

IP 55 - IK 08. Connexion à bornes automatiques  
Un seul mécanisme à câbler

MAI 2022  
0 697 68L ● Gris  
0 697 88L ● Anthracite

**Prise de courant 20 A**

Connexion à vis. 20 A - IP 55 - IK 08  
S'associe avec l'embout gris réf. 0 919 14 (p. 752)

0 916 55 2P+T - 230 V~  
● Gris

0 916 56 3P+T - 400 V~  
● Gris

0 916 57 3P+N+T - 400 V~  
● Gris

**Piquet de jardin**

IP 55. Connexion à bornes automatiques  
Équipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant  
1 seul mécanisme à câbler  
● Anthracite

MAI 2022  
0 697 49L

Plexo with Netatmo  
p. 578 à 585

Prises Green'up Access Plexo IP 55 pour recharge de véhicules électriques  
p. 85 à 87