



0 778 52 + 0 778 31 + 0 778 99



0 778 51



0 778 83 + boîte d'encastrement 0 819 41

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
 Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité
 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
 Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Réf.	Prises de courant - IK 10
0 778 31	Standard Français 16 A - 250 V 2P+T à bornes automatiques avec volet IP 55
0 778 33	2P+T à bornes automatiques avec volet verrouillé IP 55
0 778 32	2P+T à bornes automatiques sans volet IP 20
0 778 37	Standard Germanique 16 A - 250 V 2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet verrouillé IP 55
0 778 82	Prise TV simple - IK 10 - IP 20 Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé Compatible avec télévision Ultra Haute Définition Prise étoile blindée classe A, compatible 4G LTE Câble coaxial 17 VATC recommandé Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme Conforme aux normes EN 50083 et à la directive européenne EM 50083-2 Faible atténuation < 1,5 dB Connecteur TV mâle Ø 9,5 mm TV : 5-68 et 120-862 MHz < 1,5 db
0 778 99	Prise informatique - IK 10 - IP 20 Prise RJ 45 cat. 6 _A - STP
0 778 91	Prise RJ 45 cat. 6 - FTP
0 778 50	Sortie de câbles - IK 10 - IP 55 Livrée avec serre-câbles

Chargeur sans fils - induction
 IP 66 - IK 08
p. 903



Réf.	Plaques - IK 10
0 778 51	Livrés avec 4 bouchons obturateurs Plaque 1 poste 110 x 110 mm
0 778 52	Plaque 2 postes 110 x 181 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
0 778 53	Plaque 3 postes 110 x 252 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
	Cadres saillie IK 10
0 778 90	Reçoivent les PE ISO 20 1 poste 110 x 110 x 45 mm sauf réf. 0 778 74/75
0 778 92	2 postes 110 x 181 x 45 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
	Accessoires
0 778 96	Bouchons obturateurs de rechange Démontables uniquement par perçage Jeu de 4
0 778 85 0 778 86 0 778 87	Joint de correction de surface En mousse pour rattraper une irrégularité du mur Pour plaque 1 poste Pour plaque 2 postes Pour plaque 3 postes
0 778 66	Obturateur 2 modules
0 778 84 0 778 80	Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière Adaptateur avec volet à clé - IP 55 - IK 10 Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10
0 778 81	Adaptateur sans volet - IP 2X
0 778 83	Accessoire de scellement S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste