

Appareillage saillie

composable



0 861 01



0 861 20



0 861 05



0 861 27



0 861 33

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~
Livrés bornes ouvertes. Finition blanc RAL 9003

Réf. Interrupteurs 10 AX

- 0 861 01** Va-et-vient
- 0 861 03** Bipolaire
- 0 861 04** Permutateur
- 0 861 17** Va-et-vient à voyant
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
Deviens témoin avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 756)
- 0 861 19** Va-et-vient à tirage
A équiper du cordon réf. 0 898 05
- 0 861 20** Double va-et-vient

Poussoirs 6 A

- 0 861 06** Poussoir
Contact à fermeture (NO)
- 0 861 05** Poussoir à voyant
Contact à fermeture (NO)
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
- 0 861 09** Poussoir porte-étiquette
Avec contact inverseur (NO + NF)
Deviens lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06 (p. 756)
- 0 861 21** Double poussoir
Contact à fermeture (NO)

Va-et-vient + poussoir

- 0 861 07** Va-et-vient 10 AX + poussoir 6 A

Interrupteur variateur

- 0 861 68** Variateur à bouton rotatif
Permet la commande de lampes de 40 à 300 W
en halogène et incandescence, de 40 à 300 VA en halogène
TBT avec transformateur ferromagnétique


Commande de VMC 6 A

- 0 861 16** Va-et-vient pour commande directe de ventilation
mécanique contrôlée

Commandes de volets roulants 6 A

- 0 861 10** Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme
- 0 861 13** Interrupteur pour commande directe du moteur

Cordon pour mécanisme à tirage

- 0 898 05**  Longueur 1,5 m

Réf. Signalisation

- Voyant de signalisation**
0 861 49 Reçoit les lampes E 10
Livré sans diffuseur
- Diffuseurs pour voyant**
0 861 81 ● Vert
0 861 83 ● Rouge


Prises de courant 16 A

- 0 861 22** 2P avec éclips de protection
- 0 861 27** 2P+T avec éclips de protection - bornes auto
- 0 861 55** 2P+T à détrompage
- 0 861 78** 2 x 2P+T précâblées - bornes auto

Jeux de 8 étiquettes

- 0 508 97**  Pour identification des circuits spécialisés et prises
commandées

Détrompeur

- 0 502 99**  Se fixe directement sur la fiche 2P+T de
l'appareil destiné à être raccordé à la prise
à détrompage

Prises informatique RJ 45

- Conformes aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568
Repérage T568A et B avec codes couleurs
Prises à connexion rapide, sans outil
Connecteurs avec bornes autodénudantes
Possibilité de recâblage en cas d'erreur
Arrivée de câble multidirectionnelle

Cat. 6

- 0 861 44** Pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E
UTP
- 0 861 47** FTP

Cat. 5e

- 0 861 59** Pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D
UTP
- 0 861 61** FTP

Prises téléphone

- 0 861 38** 8 contacts
Permet le montage d'un module d'essai (RC)
- 0 861 33** Numéris/internet 8 contacts
Permet la connexion directe d'un modem (internet)
Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour
connexion rapide avec borne de terre 2,5 mm²

