

Mouleurs DLPlus : profilés et accessoires

membranes stop-fils ⁽¹⁾		PROFILES				ELEMENTS DE FINITION					ELEMENTS DE DERIVATION					ACCESSOIRES	
Taille	Configuration	Long. 2,10 m	Long. 3 m	Section utile (en mm²)	Nombre de conducteurs de 2,5 mm²	Embout	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat	Joint de couvercle	Dérivation en T	Dérivation mur et plafond	Boîte DCL	Éléments de liaison 3 m	Boîte de dérivation	Joint de corps 5 m	Réhausse 2,10 m
20 x 12,5		0 300 07 ⁽¹⁾	—	70 et 70	3 et 3												
		0 300 08	0 333 01	160	7	0 312 02	0 302 21	0 302 21	0 302 23	0 336 02	0 302 24	—	0 306 54	—	0 303 16 ⁽²⁾	0 304 18	0 306 77
		6 489 05	—	160	7												
32 x 12,5		0 300 14	0 333 10	120 et 120	5 et 5												
		0 300 15	0 333 11	285	12	0 312 03	0 302 51	0 302 51	0 302 53	0 336 03	0 302 54	0 333 17	0 306 54	0 306 67	0 303 16	0 304 18	0 306 77
40 x 12,5		0 300 20	—	150 et 150	6 et 6	0 312 04	0 333 15	0 333 15	0 333 16	0 336 06	0 302 07	0 333 17	0 306 54	0 306 67	0 303 16	0 304 18	0 306 77
32 x 16		0 308 04	0 333 21	360	16												
		6 489 06	—			0 312 07	0 333 25	0 333 25	0 333 27	0 336 04	0 333 30	0 333 29	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26 ⁽³⁾	0 304 18	0 306 77
40 x 16		0 300 21	0 333 22	190 et 190	8 et 8	0 312 08	0 333 26	0 333 26	0 333 28	0 336 06	0 302 07	0 333 29	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
32 x 20		0 300 17	—	450	20	0 312 09	0 302 71	0 302 71	0 302 73	0 336 04	0 302 74	0 302 16	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
40 x 20		0 300 27	0 333 43	580	26	0 312 11	0 302 81	0 302 81	0 302 83	0 336 06	0 302 08	0 302 16	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
60 x 20		0 301 14 ⁽¹⁾	—	200 par comp. ext. et 320 milieu	8 par comp. ext. et 14 au milieu	0 302 90	0 302 91	0 302 92	0 302 93	0 336 08	0 302 09	0 302 26	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77
75 x 20		0 300 33 ⁽¹⁾	—	290 par comp. ext. et 445 milieu	13 par comp. ext. et 20 au milieu	0 303 00	0 303 01	0 303 02	0 303 03	0 336 09	0 302 18	0 302 26	0 306 54	0 306 67	0 303 16 0 303 26	0 304 18	0 306 77

1 : Dispositif de maintien de câbles intégré à l'ensemble des profilés à l'exception des références 0 300 07, 0 301 14 et 0 300 33
 2 : Dim. : 75 x 75 mm
 3 : Dim. : 110 x 110 mm

Plinthes DLPlus : profilés et accessoires

PLINTHES		PROFILES			ELEMENTS DE FINITION						ELEMENTS DE DERIVATION ET CLOISON			
Taille	Configuration	Long. 2 m	Section utile (en mm²)	Nombre de conducteurs de 2,5 mm²	Embout	Embout sabot	Angle intérieur variable	Angle extérieur variable	Angle plat variable	Joint de couvercle	Dérivation en T et angle plat	Sortie de convecteur	Dérivation vers passage de sol	Cloison supplémentaire 2 m
80 x 20		0 300 69	350 et 500	15 et 22										
					0 337 44	0 336 64	0 337 45	0 337 46	0 337 47	0 336 68	0 336 70	0 336 64	0 328 06	0 308 67
120 x 20		0 300 89	350 et 1 020	15 et 45										
					0 337 74	0 336 64	0 336 65	0 336 66	0 336 67	0 336 68	0 336 70	0 336 64	0 328 06	0 308 67
140 x 35		0 337 00	150, 345 et 510	6, 15 et 22										
					—	0 337 14	0 337 15	0 337 16	—	0 337 18	0 337 20	0 337 14	0 328 10	—