

Mouleurs DLPlus 32 x 16 et 40 x 16

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage



Tableau de choix p. 760 à 763

Réf.	Mouleurs stop-fils
32 x 16 0 308 04 6 489 06 ¹ 0 333 21	Equipées d'un dispositif de maintien des câbles intégré Sans cloison centrale Livrée en 30 longueurs de 2,10 m Avec adhésif Livrée en 30 longueurs de 2,10 m Livrée en 16 longueurs de 3 m
40 x 16 0 300 21 0 333 22	Avec cloison centrale Livrée en 24 longueurs de 2,10 m Livrée en 12 longueurs de 3 m
0 306 77	Réhausse Pour utilisation en plinthe des mouleurs Livrée en 15 longueurs de 2,10 m Couleur marron

Réf.	Accessoires de cheminement
32 x 16 0 312 07	0 312 08 Embout
0 333 25	0 333 26 Angle intérieur-extérieur variable
0 333 27	0 333 28 Angle plat variable
0 333 30	0 302 07 Dérivation en T
0 333 29	Dérivation sur deux plans (mur et plafond)
0 336 04	0 336 06 Joint de couvercle

Réf.	Cadres Appareillage saillie
	Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal
0 314 56	Pour pose le long de la mouleure 1 poste
0 314 66	2 postes
0 314 07	Pour pose sur la mouleure 1 poste
0 314 59	1 poste étroit

1 : S'utilise également en guide câble

Réf.	Cadres Mosaic
	Cadres Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Mosaic
0 316 11	2 modules
0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)
0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)
	Accessoires pour montage en bout de mouleure
0 316 41	Adaptateur cadre pour mouleure 32 x 12,5/16
0 316 42	Adaptateur cadre pour mouleure 40 x 12,5/16
	Accessoires pour montage le long de la mouleure
0 317 04	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11
0 317 05	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13
0 317 06	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14

Appareillage saillie p. 755 à 757
Prises de courant Mosaic p. 912

Connexion de luminaire p. 764
Boîtes de dérivation p. 769
Accessoires de pose p. 769