


# Mouleurs DLPlus 32 x 20 et 40 x 20

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage



Tableau de choix p. 760 à 763

Réf.	Mouleurs stop-fils
32 x 20 0 300 17	Equipées d'un dispositif de maintien de câbles intégré <b>Sans cloison centrale</b> Livrée en longueurs de 2,10 m Livrée en 24 longueurs de 3 m
40 x 20 0 300 27	
	0 333 43
	0 306 77



Réf.	Accessoires de cheminement
32 x 20 0 312 09	Embout
40 x 20 0 312 11	
0 302 71	Angle intérieur-extérieur variable
0 302 73	Angle plat variable
0 302 74	Dérivation en T
0 302 16	Dérivation sur deux plans (mur et plafond)
0 336 04	Joint de couvercle

Réf.	Cadres Appareillage saillie
	Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal
	<b>Pour pose le long de la moulure</b>
0 314 08	1 poste
0 314 18	2 postes
	<b>Pour pose sur la moulure</b>
0 314 09	1 poste

Réf.	Cadres Mosaic
	<b>Cadres</b> Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Mosaic
0 316 11	2 modules
0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)
0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)
	<b>Accessoires pour montage en bout de moulure</b>
0 316 46	Adaptateur cadre pour moulure 32 x 20
0 316 47	Adaptateur cadre pour moulure 40 x 20
	<b>Accessoires pour montage le long de la moulure</b>
0 317 07	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11
0 317 08	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13
0 317 09	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14

Appareillage saillie p. 755 à 757

Prises de courant Mosaic p. 912

Connexion de luminaire p. 764  
Boîtes de dérivation p. 769  
Accessoires de pose p. 769