

Rallonges multiprises multifonction



Pour utilisation en intérieur uniquement
16 A - 230 V - 3680 W max.

Réf. Multiprises sans cordon – avec interrupteur

Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif
A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²
Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

- 0 494 64** 3 x 2P+T
● Blanc/Gris foncé
- 0 494 65** 4 x 2P+T
● Blanc/Gris foncé
- 0 494 66** 4 x 2P+T
● Noir/Gris foncé
- 0 494 67** 5 x 2P+T
● Blanc/Gris foncé
- 0 494 68** 6 x 2P+T
● Blanc/Gris foncé
- 0 494 69** 6 x 2P+T
● Noir/Gris foncé

Multiprises avec cordon et interrupteur

Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif
Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)

- 0 494 42** 3 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 44** 3 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 58** 3 x 2P+T - cordon 3 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 46** 4 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 48** 4 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 59** 4 x 2P+T - cordon 3 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 60** 4 x 2P+T - cordon 3 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 50** 5 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 52** 5 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 61** 5 x 2P+T - cordon 3 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 54** 6 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 56** 6 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 62** 6 x 2P+T - cordon 3 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 63** 6 x 2P+T - cordon 3 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

Réf. Multiprises avec cordon et parafoudre

Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif
Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions
Indicateur signalant l'état du parafoudre :
- LED verte : la rallonge multiprise est protégée
- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

- 0 494 15** 4 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 23** 4 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 19** 6 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
- 0 494 27** 6 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

Multiprises avec cordon, disjoncteur et indicateur de charge

Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un corps rotatif
Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
Disjoncteur réarmable avec indicateur LED :
- LED verte : consommation normale
- LED rouge : charge maximale quasi atteinte
- LED éteinte : alimentation coupée dû à une surcharge. Pour réarmer, débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton Reset situé sur le côté de la rallonge multiprise

- 0 494 40** 4 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
- 0 494 41** 6 x 2P+T - cordon 1,5 m
● Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²