



Pour utilisation en intérieur uniquement  
16 A - 230 V - 3680 W max.

Réf.	Multiprises avec cordon, parafoudre et ports USB
	<p>Equipées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)</li> <li>- d'un interrupteur On/Off lumineux</li> <li>- de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques</li> <li>- d'un corps rotatif</li> </ul> <p>Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)</p> <p>Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions</p> <p>Indicateur signalant l'état du parafoudre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED verte : la rallonge multiprise est protégée</li> <li>- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle</li> </ul>
0 494 17	● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm <sup>2</sup>
0 494 25	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm <sup>2</sup>
	<b>5 x 2P+T - cordon 1,5 m</b>
0 494 21	● Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm <sup>2</sup>
0 494 29	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm <sup>2</sup>

Réf.	Multiprise version tour avec cordon, interrupteur et parafoudre
	<p>Peut être posée au sol pour brancher et protéger tout appareil</p> <p>Equipée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de 4 prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)</li> <li>- d'un interrupteur On/Off lumineux</li> <li>- d'un cordon 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (longueur 2 m)</li> <li>- d'un corps rotatif</li> <li>- d'un système de gestion des câbles (en haut du bloc)</li> </ul> <p>Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions</p> <p>Indicateur signalant l'état du parafoudre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED verte : la rallonge multiprise est protégée</li> <li>- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle</li> </ul> <p>Peut être fixée avec des vis (non fournies)</p>
0 494 10	● Blanc/Gris foncé



Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf.	Fiche - 12 A - avec chargeurs USB
0 494 01	<p>12 A - 230 V - 2760 W max. Fiche 2 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. Pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques Equipée d'un support pour smartphone ● Blanc/Gris foncé</p>
	<b>Fiches - 16 A</b>
	16 A - 230 V - 3680 W max.
	<b>4 x 2P (6 A)</b>
0 494 00	Fiche 4 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T ● Blanc/Gris clair
	<b>2 x 2P+T - prises frontales</b>
0 494 31	● Blanc/Gris clair
0 494 32	● Noir/Gris foncé
	<b>3 x 2P+T - prises frontales</b>
0 494 33	● Blanc/Gris clair
0 494 34	● Noir/Gris foncé
	<b>3 x 2P+T - prises latérales</b>
0 494 35	● Blanc/Gris foncé
0 494 38	● Alu/Gris foncé
	<b>3 x 2P+T - prises latérales - rotative</b>
0 494 36	● Blanc/Gris foncé
	<b>2 x 2P+T - prises latérales - rotative - ports USB</b>
	Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
0 494 37	● Blanc/Gris foncé
0 494 39	● Alu/Gris foncé