

Blocs multiprises d'installation fixables

à câbler



0 506 09



Livré avec embouts pour adaptation avec moulure ou tube




0 506 17

Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie
Répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314
(avec câbles rigides 2,5 mm² mini)
Fixation murale par vis
Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm² conseillé)
Prises équipées d'éclips de protection
Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus
20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 (p. 764 à 767) ou tube Ø16 ou 20 mm
Avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V~
Livrés sous blister avec Gencod


Réf. **Standard**

0 506 09 3 prises 2P+T, long. : 208 mm
0 506 10 4 prises 2P+T, long. : 253 mm
0 506 11 6 prises 2P+T, long. : 343 mm




Avec interrupteur bipolaire à voyant

0 506 13 4 prises 2P+T, long. : 309 mm
0 506 14 6 prises 2P+T, long. : 399 mm



Avec interrupteur bipolaire à voyant et limiteur d'intensité 16 A

0 506 16 Réarmement manuel
4 prises 2P+T,
long. : 309 mm
0 506 17 6 prises 2P+T,
long. : 399 mm



Chargeurs et accessoires USB



0 506 80



0 506 82



0 506 92



0 506 93

Réf. **Chargeurs USB**

Chargeurs USB simples

Chargeur USB 5 V - 1,5 A maxi. Fiche 2P 10 A
Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

0 506 80 ○ Blanc
0 506 81 ● Noir

Chargeur allume-cigare double sortie USB

Puissance totale de charge : 2,1 A
Adapté pour la prise allume-cigare universelle de voiture
Double sortie de prise USB permettant la charge de 2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)

0 506 82

Accessoires USB Type-C

Adaptateur Type-A vers Type-C

Permet de connecter des périphériques USB Type-A (imprimantes, caméras, souris, disques durs, powerbanks ...) à des appareils USB Type-C (smartphones, tablettes, PC ...)

- 1 port USB Type-A d'un côté
- 1 prise USB Type-C de l'autre côté

2 fonctions :

- recharge : 2400 mA
- transfert et synchronisation de données (films, musique ...) : transmission de données de 5 Gbps (10 fois plus rapide que l'USB 2.0)

0 506 92

● Gris
5 V - 12 W

Cordon USB Type-A vers micro USB/USB C/Lightning

Permet de connecter / charger / synchroniser 3 types de périphériques avec un seul câble :

- 1 prise Lightning, 1 prise micro USB et 1 prise USB Type-C d'un côté

- 1 prise USB Type-A de l'autre côté

2 fonctions :

- recharge : 2400 mA
- transmission de données 480 Mbps
Accessoire certifié MFI (Made for Apple)
Lightning est une marque déposée d'Apple Inc
Câble tressé anti-nœud
Longueur du câble : 1,2 m

0 506 93

● Gris