

## Rallonges et enrouleurs à usage domestique



0 516 00



0 516 04



0 909 70

Réf.	Rallonges domestiques 2P+T
	Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrogage Câble H 05 VVF 3G 1,5 mm <sup>2</sup> Livrées sous blister avec Gencod
<b>0 516 00</b>	<b>Long. 3 m</b> ○ Blanc
<b>0 516 01</b>	<b>Long. 5 m</b> ○ Blanc
<b>0 516 04</b>	○ Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension
<b>0 516 10</b>	● Noir
<b>0 516 02</b>	<b>Long. 10 m</b> ○ Blanc

Réf.	Enrouleurs à usage domestique - 250 V <sub>~</sub>
	Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12 Avec éclips de protection
	<b>Capacité moyenne - 2P+T - 10/16 A</b> 3000 W en 230 V <sub>~</sub> (câble entièrement déroulé) Avec protection thermique à réarmement manuel 4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire Câble 3G 1,5 mm <sup>2</sup> H 05 VVF Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage Livrés avec étiquette avec Gencod
<b>0 909 70</b>	10 m
<b>0 909 71</b>	15 m