

Rallonges caoutchouc pour chantier



0 516 29



0 505 77

0 516 34

Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
Livrées avec étiquette avec Gencod

Réf. Rallonges "prêtes à l'emploi"

Avec fiche 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 et prolongateur ergonomique en caoutchouc
Résistance au choc et au frottement
Prolongateur équipé d'éclips de protection et bouchon
Câble H 07 RNF 3G 1,5 mm²
Noir

Câble 5 m

0 516 25 5 m - standard
0 516 29 5 m - avec double prolongateur

Câble 10 m

0 516 26 10 m - standard
0 516 30 10 m - avec double prolongateur

Rallonges à câbler

Pour outillage électroportatif
Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée

2P - 16 A

Classe II
Câble 2 x 1 mm²
Pour appareil 10 A maxi (2300 W)

0 516 31 3 m
0 516 32 5 m

2P+T - 16 A

Câble 3G 1,5 mm²
Pour appareil 16 A maxi (3680 W)

0 516 34 3 m
0 516 35 5 m

Rallonge multiprises "pieuvre" prête à l'emploi

0 505 77 2P+T - 16 A - IK 10 - IP 44
Avec 1 fiche et 3 prolongateurs
Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5 mm²
Longueur : 0,8 m
Double standard français/germanique

Fiches et prolongateurs

caoutchouc



0 504 51

0 504 40

0 504 41




0 504 42

0 504 43

0 504 45

10-16 A : Ø4,8 mm
Pour usage intensif ou extérieur

Réf.	Fiche 2P - 16 A
Vrac 0 504 51	Etiquette avec Gencod 0 501 81 Pour l'alimentation d'appareils de classe II Câble 2 x 1,5 mm ² maxi Noir



Fiches 2P+T - 16 A - IK 08 et prolongateurs

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil
Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm²
Câble H07 RNF 3G 2,5 mm² maxi

Vrac 0 504 40	Etiquette avec Gencod 0 501 10 Fiche mâle IP 44
0 504 41	0 501 11 Prolongateur IP 44 avec fiches mâles réf. 0 504 40/44/45



0 504 42	0 501 12 Prolongateur à verrouillage Assure le verrouillage et l'IP 44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T 16 A caoutchouc de la gamme, connexion à vis ou connexion automatique sauf réf. 0 502 52
-----------------	---



0 504 43	0 501 13 Prolongateur à témoin de tension Equippé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant
Vrac 0 504 44	Fiche IP 55 Assure l'IP 55 branchée sur une prise étanche IP 55 (Plexo notamment) Etanchéité assurée par lèvres



Fiches bornes à vis 2P+T - 16 A IK 08 et prolongateurs

Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm² maxi, serre-câble à vis

Vrac 0 504 45	Etiquette avec Gencod 0 501 14 Fiches Sortie droite IP 44
0 502 52	0 969 29 Sortie latérale à anneau - standard français et germanique
0 504 46	0 501 15 Prolongateurs Sortie droite IP 44 avec fiche mâle réf. 0 504 40/44/45
0 504 47	0 501 17 Equipé d'un bouchon - IP 44

