

## Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 1000 à 4000 lm (flux lumineux restitué)



Passerelle de configuration  
réf. 0 882 40



### Caractéristiques techniques et dimensions p. 789-790

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1 et 88 mm en taille 2) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation  
Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) – Durée de vie 50 000 heures  
Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres  
4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie  
IP 55 / IK 10 – Classe II  
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium  
Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard ø 300 mm <b>SL532000</b> SL532001 SL532002	Antivandale ø 322 mm <b>SL532006</b> SL532007 SL532008
<b>SL532018</b> SL532019 SL532020	SL532024 SL532025 SL532026
Standard ø 400 mm <b>SL532009</b> SL532010 SL532011	Antivandale ø 435 mm <b>SL532015</b> SL532016 SL532017
<b>SL532088</b>	

Réf.	Détection HF
Standard ø 300 mm <b>SL532040</b> SL532041 SL532042	Antivandale ø 322 mm <b>SL532046</b> SL532047 SL532048
<b>SL532058</b> SL532059 SL532060	<b>SL532064</b> SL532065 SL532066
Standard ø 420 mm <b>SL532049</b> SL532050 SL532051	Antivandale ø 435 mm <b>SL532055</b> SL532056 SL532057
<b>SL532089</b>	

Réf.	Détection HF + Horloge
Antivandale ø 322 mm SL532073	
<b>SL532079</b>	
Antivandale ø 322 mm SL532085	
<b>SL532090</b>	

App. Legrand Close Up disponible sur **Google Play et App Store**

Accessoires p. 789

Chartres Origine p. 792

Détecteurs pour hublots ON/OFF p. 982