

Hublots fonctionnels ASTREO LED - (flux lumineux restitué)



SL532180

SL532181

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires

2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF

IP 44 - IK 07 pour les versions standards / IK 09 pour les versions antivandales - Classe II

Composition : diffuseur et corps en polycarbonate

Température de couleur : 4000 K

Durée de vie 40000 heures

| Réf. | ON/OFF |
|--|--|
| Standard Ø 330 mm SL532180 SL532181 | Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 982) pour une utilisation en extérieur LED 800 lm Consommation totale : 9 W ○ Blanc ● Anthracite |
| Antivandale Ø 330 mm SL532190 SL532191 | |
| SL532182 SL532183 | LED 1400 lm Consommation totale : 16 W ○ Blanc ● Anthracite |
| SL532192 SL532193 | |
| Standard Ø 330 mm SL532185 SL532186 | Détection HF Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré LED 800 lm Consommation totale : 10 W ○ Blanc ● Anthracite |
| Antivandale Ø 330 mm SL532195 SL532196 | |
| SL532187 SL532188 | LED 1400 lm Consommation totale : 17 W ○ Blanc ● Anthracite |
| SL532197 SL532198 | |

Hublots fonctionnels Super 400 à lamper - E27



500276

500570

489990

Caractéristiques techniques et dimensions **catalogue en ligne**

Hublots fonctionnels pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Classe II..

Hublots standards : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 07

Hublots antivandales : polypropylène-polycarbonate IP 44 / IK 09

| Réf. | ON/OFF |
|--|---|
| Standard Ø 296 mm 500270 500276 | Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 982) pour une utilisation en extérieur E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 70 W / 23 W maxi ○ Blanc ● Noir |
| Antivandale Ø 296 mm 700270 700276 | |
| Standard Ø 296 mm 500570 500576 | Détection HF Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré E27 à équiper - diffuseur polycarbonate transparent Consommation totale : 53 W / 20 W maxi ○ Blanc ● Noir |
| Antivandale Ø 296 mm 700570 700576 | |
| 501900 | Accessoires Diffuseur Diffuseur polycarbonate |
| 489990 | Tournevis pour hublots antivandales Tournevis pour vis anti-démontage |