

Hublots étanches

à usage domestique ou tertiaire



0 624 27

0 624 02

Réf. Hublots IP 54 - IK 08 - Classe II

Diffuseur polycarbonate monté sur charnières
Livré avec un embout Plexo non monté
Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage
Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec.
Fixation possible avec cloueur type Spit Pulsa 800E/40E ou équivalent

Rectangulaires - Plexo

Pour balisage
Ouverture réversible haut ou bas
Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
Socle gris

0 624 00



Avec diffuseur clair
Pour lampe à culot E27, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED

0 624 02



Avec diffuseur rouge (pour utilisation en balisage chantiers, locaux techniques, signalisation)
Pour lampe à culot E27, 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED

Ronds - Koro

Ouverture réversible droite/gauche
Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)

0 624 25




Pour lampe à culot E27, 20 W maxi en fluocompact ou 12 W LED

0 624 26



Pour lampe à culot 2G7 - 2 x 9 W maxi en fluocompact

0 624 27



Hublot rond Koro complet avec couronne de finition clipsable (réf 0 624 25 + 0 624 49)

0 624 49



Couronne de finition pour hublots ronds

Couronne de finition clipsable pour hublot rond
En polycarbonate

Hublots étanches

pour lieux publics ou environnements sévères



0 604 77 + 0 605 08

0 604 83 + 0 605 09

Réf. Hublots pour lieux publics - IP 54 - IK 09 - Classe II

Rond - Koro

Résistant aux chocs et avec vis antivol
Inviolabilité assurée par couronne de recouvrement
Verrouillage par 2 vis spéciales nécessitant l'outil réf. 0 919 45 (p. 743)

0 624 15



Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs
Pour lampe à culot E27 LED 12 W
20 W en fluocompact

Hublots pour environnements sévères - IP 55 - IK 04 - Classe I

Hublots métal et verre
Utilisation en extérieur ou intérieur
A usage tertiaire ou industriel
Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
Pour presse-étoupe ISO 20 (fourni)
Température d'utilisation :
- mini : - 30 °C
- maxi : + 35 °C

Ovales

Pour lampes équivalentes 17 W maxi en fluocompact ou 8 W LED

0 604 77

Avec diffuseur verre incolore
Culot E27 (standard européen)

0 605 08

Grille de protection métallique pour réf. 0 604 77
Permet d'obtenir l'IK 07

Ronds

Pour lampes équivalentes 20 W en fluocompact ou 12 W LED
Avec diffuseur incolore

0 604 83

Culot E27 (standard européen)

0 605 09

Grille de protection métallique pour réf. 0 604 83
Permet d'obtenir l'IK 07

Douilles patère Plexo - IP 20 - Classe II

Sur boîte ronde Ø70 mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle
Connexion sur borne à vis

0 601 52

0 600 52



Culot E27
Culot B22 - 250 V~