



0 320 61/14/55/19/20



0 320 42 livré en blister

Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques
 À tête auto-bloquante
 Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

Réf.	Colliers Colring incolores				Emballage
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		
			maxi	mini	
0 320 30	2,4	95	18	1,6	blister 100
0 320 31	2,4	140	33	1,6	blister 100
0 320 32	2,4	180	46	1,6	blister 100
0 320 37	3,5	140	33	1,6	blister 100
0 320 38	3,5	180	46	1,6	blister 100
0 320 39	3,5	280	77	1,6	blister 100
0 320 40	3,5	360	102	1,6	blister 100
0 320 42	4,6	180	46	1,6	blister 100
0 320 43	4,6	280	77	1,6	blister 100
0 320 44	4,6	360	102	1,6	blister 100
0 320 47	7,6	180	42	4,8	sachet 100
0 320 49	7,6	360	98	4,8	sachet 100
0 320 50	7,6	720	218	4,8	sachet 100
0 320 45	7,6	550	147	15	sachet 100
0 320 46	9	760	208	12	sachet 100
0 320 48	9	810	223	12	sachet 100
0 320 51	12,6	1030	285	15	sachet 50
	Denture extérieure				
	Limite le marquage des câbles				
0 320 52	2,4	105	22	1,6	sachet 100
0 320 54	3,5	140	33	1,6	sachet 100
0 320 55	4,6	180	46	1,6	sachet 100
0 320 57	4,6	360	102	1,6	sachet 100
0 320 58	7,6	360	98	4,8	sachet 100
	Denture intérieure avec identification				
0 320 61	2,4	95	18	4	sachet 100
0 320 63	4,6	180	46	9,5	sachet 100

Colliers Colring noirs

Haute température
 Protégés ultraviolets (U.V.)

Réf.	Colliers Colring noirs				Emballage
	Larg. (mm)	Long. à plat (mm)	Ø de serrage (mm)		
			maxi	mini	
0 320 12	2,4	95	18	1,6	blister 100
0 320 13	2,4	140	33	1,6	blister 100
0 320 14	2,4	180	46	1,6	blister 100
0 320 15	3,5	140	33	1,6	blister 100
0 320 18	3,5	180	46	1,6	blister 100
0 320 19	3,5	280	77	1,6	blister 100
0 320 20	3,5	360	102	1,6	blister 100
0 320 22	4,6	180	46	1,6	blister 100
0 320 23	4,6	280	77	1,6	blister 100
0 320 24	4,6	360	102	1,6	blister 100
0 320 29	7,6	360	98	4,8	sachet 100
0 320 25	7,6	550	147	15	sachet 100
0 320 26	9	760	208	12	sachet 100
0 320 27	9	810	223	12	sachet 100
0 320 28	12,6	1030	285	15	sachet 50



0 320 88



0 320 65



0 320 68



0 320 72



0 320 76



0 320 85



0 395 98

Réf. Pince Colring

0 320 88 Pince Colring P46 pour colliers larg. 4,6 mm maxi
 Réglage de la tension de serrage par bouton moleté situé au bas de la poignée
 Après serrage, une lame coupe automatiquement l'excédent de longueur au ras de la tête, sans bavure
 Pour colliers larg. 7,6 et 9 mm, utilisation possible de la pince Colson réf. 0 319 96 (p. 806)

Embases

Adhésives

0 320 65 Possibilité de fixation par vis Ø4 mm
 Incolore - 25 x 30 x 6 mm
 Pour colliers larg. 4,6 mm maxi

0 320 67 Noire - 25 x 30 x 6 mm
 Pour colliers larg. 4,6 mm maxi

0 320 68 Noire - 38 x 38 x 9,4 mm
 Pour colliers larg. 20 mm maxi



A visser

Incolores
0 320 70 Pour colliers larg. 4,6 mm maxi
 15 x 10 x 6 mm - fixation par vis Ø4 mm

0 320 72 Pour colliers larg. 9 mm maxi
 21 x 16,5 x 8,8 mm - fixation par vis Ø5 mm



Enclipsable

0 320 76 Pour colliers larg. 4,6 mm maxi
 Pour ép. 0,5 à 3 mm, Ø de perçage 6 à 6,5 mm
 Montage sur plaques Lina 12,5 pour coffret et armoire, et Lina 25 pour coffret (p. 174-205)



Accessoires de repérage

0 320 85 Plaque d'identification blanche 38,5 x 19 mm
 Pour colliers larg. 4,6 mm maxi
 Marquage par stylo feutre réf. 0 395 98

0 395 98 Stylo feutre noir
 Indélébile pour repérage

Duplix - repérage des câbles **p. 450**



Colliers Colson **p. 806**

