

Conduits et mode de pose

tableau de choix

		CONDUITS ENTERRÉS	CONDUITS CINTRABLES					CONDUITS CINTRABLES				CONDUITS RIGIDES			
		TPC & Duogliss TPC p. 814	ICTA 3522 Rai'gliss p. 815	ICTA 3422 Turbogloss p. 816	ICTA 3422 Chronofil Préfilé p. 817	4433 Duogliss p. 818	ICTA 3422 & ICA 3321 OCTOGLISS p. 819	ICA 3321 TURBOGLISS p. 820	TINB 3422 & TIIB 3422 p. 820	Gaines de protection GP p. 822	IRL 3321 p. 823	IRL 4554 EXTRAL p. 823	IRL 4552 ZH p. 823	MRL 5557 p. 823	
ENTERRÉ		✓	✓ TOLÉRÉ	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	⊘	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	⊘	⊘	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	✓ 0,5 m au mini	⊘	⊘	⊘	⊘	
EN SAILLIE	Extérieur	⊘	⊘	✓ IVOIRE UNIQUEMENT	⊘	✓ GRIS UNIQUEMENT	✓ NOIR ET ICA UNIQUEMENT	✓	✓	✓ 2 m mini	✓	✓	✓	✓	
	Intérieur	⊘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓	✓	
ENCASTRÉ	Murs	⊘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊘	✓	✓	✓	✓	
	Planchers	⊘	✓	✓	✓	✓	✓ SAUF ICA	⊘	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓	
	Dalles	⊘	✓	✓	✓	✓	✓ SAUF ICA	⊘	✓	⊘	⊘	✓	✓	✓	