

# Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™

la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

## ICTA

3		4		2		2	
Résistance		Température					
écrasement	chocs	mini	maxi				
750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C				

## ICA

3		3		2		1	
Résistance		Température					
écrasement	chocs	mini	maxi				
750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C				



06920

Explication du code **p. 827**  
 Choix du diamètre des conduits **p. 827**  
 Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**

Conformes à la norme EN 61386-22

IP 68 conduit seul

IP 44 conduit + manchon

Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur chantier pour éviter les écrasements

Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons

Autres couleurs disponibles sur demande

Conduits non propagateurs de la flamme

Résistance à la traction : OctoGliss offre la meilleure tenue à l'étirement du marché

Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)

Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si Ø < 40 mm

Préférer DuoGliss TPC (p. 814)

Pour installation en saillie intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement

Réf.	ICTA 3422 OctoGliss
06916	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé <b>Ø16 mm - noir</b> ● Sans tire-fils Très grande longueur - 1030 m Lien bleu
06917	● Sans tire-fils Grande longueur - 800 m Lien bleu
06920	<b>Ø20 mm - noir</b> ● Sans tire-fils Très grande longueur - 890 m Lien rouge
06921	● Sans tire-fils Grande longueur - 700 m Lien rouge
06925	<b>Ø25 mm - noir</b> ● Sans tire-fils Très grande longueur - 590 m Lien vert
06926	● Sans tire-fils Grande longueur - 500 m Lien vert
06932	<b>Ø32 mm - noir</b> ● Sans tire-fils Grande longueur - 340 m Lien blanc
06940	<b>Ø40 mm - noir</b> ● Sans tire-fils Grande longueur - 200 m Lien blanc

Réf.	ICA 3321 OctoGliss
05318	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé <b>Ø16 mm - RAL 7035</b> ○ Sans tire-fils - 1030 m
05322	<b>Ø20 mm - RAL 7035</b> ○ Sans tire-fils - 890 m
05327	<b>Ø25 mm - RAL 7035</b> ○ Sans tire-fils - 590 m
05334	<b>Ø32 mm - RAL 7035</b> ○ Sans tire-fils - 340 m

Accessoires **p. 821**

Fiches techniques  
**Voir catalogue en ligne sur legrand.fr**