

## Conduits ICA 3321 TurboGliss™

dédiés aux cloisons verticales et aux faux-plafonds

ICA	3		2		1	
	Résistance		Température			
	écrasement	chocs	mini	maxi		
	750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C		



05320

Explication du code **p. 827**  
Choix du diamètre des conduits **p. 827**  
Pouvoir Calorifique supérieur **catalogue en ligne**

Conformes à la norme NF EN 61386-22  
IP 68 conduit seul  
IP 44 conduit + accessoires  
Qualité de lubrification exclusive  
Conduit non propagateur de la flamme  
Bonne tenue aux UV  
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite  
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré murs (planchers, dalles interdits)

Réf.	ICA 3321 TurboGliss
	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
	<b>Ø16 mm – RAL 7035</b>
05316	○ Sans tire-fils
	<b>Ø20 mm – RAL 7035</b>
05320	○ Sans tire-fils
	<b>Ø25 mm – RAL 7035</b>
05325	○ Sans tire-fils
	<b>Ø32 mm – RAL 7035</b>
05332	○ Sans tire-fils
	<b>Ø40 mm – RAL 7035</b>
05340	○ Sans tire-fils
	<b>Ø50 mm – RAL 7035</b>
05350	○ Sans tire-fils

## Conduits TINB et TIIB 3422 – spécifiques qui répondent

aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines

TINB TIIB	3		4		2		2	
	Résistance		Température					
	écrasement	chocs	mini	maxi				
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C				



00520

Explication du code **p. 827**  
Choix du diamètre des conduits **p. 827**  
Pouvoir Calorifique supérieur, **catalogue en ligne**

Conformes à la norme NF EN 61386-22 et répond à la norme NF C 20-540  
IP 68 conduit seul  
IP 44 conduit + manchon  
Répondent aux tests de vieillissement et environnement Enedis : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance  
Idéal pour lier les bornes EDF aux boîtes électriques  
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si  $\varnothing < 40$  mm  
Préférè DuoGliss TPC (p. 814)  
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Réf.	TINB et TIIB 3422
	TINB : Tube Isolant Noir de Branchement TIIB : Tube Isolant Ivoire de Branchement
	<b>Ø16 mm</b>
00416	● Avec tire-fils - noir
00516	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø20 mm</b>
00420	● Avec tire-fils - noir
00520	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø25 mm</b>
00425	● Avec tire-fils - noir
00525	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø32 mm</b>
00432	● Sans tire-fils - noir
00532	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø40 mm</b>
00440	● Sans tire-fils - noir
00540	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø50 mm</b>
00450	● Sans tire-fils - noir
00550	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	<b>Ø63 mm</b>
00463	● Sans tire-fils - noir
00563	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015

Accessoires **p. 821**

Fiches techniques  
**Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)**