

Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321 (suite)



07551



0 313 82



07304

Réf. Lyres à clipsage

Gris RAL 7035

0 313 70 Ø16 mm
0 313 71 Ø20 mm
0 313 72 Ø25 mm
0 313 73 Ø32 mm
0 313 74 Ø40 mm

Blanc RAL 9010

07550 Ø16 mm
07551 Ø20 mm

Sable RAL 1015

07560 Ø16 mm
07561 Ø20 mm
07562 Ø25 mm
07563 Ø32 mm

Lyres à frapper

0 313 80 Ø16 mm
0 313 81 Ø20 mm
0 313 82 Ø25 mm

Colliers à embase

Réglable pour Ø16 à 32 mm

Gris RAL 7035

0 319 00 Gris RAL 7035. Livré par 100

Blanc RAL 9010

07321 Blanc RAL 9010. Livré par 20
07782 Blanc RAL 9010. Livré par 100

Clipsotubes extensibles

Gris RAL 7035

0 319 05 Ø16/20 mm
0 319 07 Ø20/25 mm

Blanc RAL 9010

07304 Ø16/20 mm
07310 Ø20/25 mm

Sable RAL 1015

07305 Ø16/20 mm
07311 Ø20/25 mm

Outils

07990 Pince coupante jusqu'au diamètre 32 mm
07992 Cartouche de colle IP 67
Pour une étanchéité parfaite entre les accessoires et les conduits

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4554 EXTRAL



07941



07953



07983

Réf. Cintre grand rayon 90° IP 44

Ignifugés

07941 Ø16 mm - Noir
07942 Ø20 mm - Noir
07943 Ø25 mm - Noir
07944 Ø32 mm - Noir
07945 Ø40 mm - Noir

Manchons

Ignifugés

07951 Ø16 mm - Noir
07952 Ø20 mm - Noir
07953 Ø25 mm - Noir
07954 Ø32 mm - Noir
07955 Ø40 mm - Noir

Joint d'étanchéité

07981 Ø16 mm - Noir
07982 Ø20 mm - Noir
07983 Ø25 mm - Noir
07984 Ø32 mm - Noir
07985 Ø40 mm - Noir

Colliers

Colliers Inox IK 10

07998 Embase fileté M8 x 125
Ø50 mm

Colliers à embase IK 10

Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25 °C, +70 °C)
Réglable pour Ø16 à 25 mm
Réglable pour Ø32 à 40 mm

Clipsotubes extensibles

0 319 05 Ø16/20 mm - Gris RAL 7035
0 319 07 Ø20/25 mm - Gris RAL 7035

Outils

07990 Pince coupante jusqu'au diamètre 32 mm
07992 Cartouche de colle IP 67
Pour une étanchéité parfaite entre les accessoires et les conduits