

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4552 ZH



08197



07998



07993



3 870 71

Réf. Manchons ZH

	Ignifugés Gris RAL 7035
08197	Ø20 mm
08198	Ø25 mm
08199	Ø32 mm
08200	Ø40 mm

Colliers

Colliers Inox IK 10

07998	Embase fileté M8 x 125 Ø50 mm
07999	Ø63 mm

Colliers à embase IK 10

Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25 °C, +70 °C)

07993	Réglable pour Ø16 à 25 mm
07994	Réglable pour Ø32 à 40 mm

Embouts de protection des câbles pour MRL

	Gris RAL 7001
3 870 70	Ø16 mm
3 870 71	Ø20 mm
3 870 72	Ø25 mm
3 870 73	Ø32 mm
3 870 74	Ø40 mm
3 870 75	Ø50 mm

Outils


07990	Pince coupante jusqu'au diamètre 32 mm
07992	Cartouche de colle IP 67 Pour une étanchéité parfaite entre les accessoires et les conduits

Accessoires

pour conduits rigides MRL 5557



00103



09703



09741



09971 position fermée



09971 position ouverte

Réf. Accessoires de liaison flexible

00751	Raccord tube + raccord mâle filetage ISO Ø16 mm. Long. 255 mm. Filetage M20 x 1,5
00752	Ø20 mm. Long. 295 mm. Filetage M25 x 1,5
00753	Ø25 mm. Long. 370 mm. Filetage M32 x 1,5
00754	Ø32 mm. Long. 500 mm. Filetage M40 x 1,5
00755	Ø40 mm. Long. 675 mm. Filetage M50 x 1,5

Raccord rapide tube/tube

00101	Ø16 mm. Long. 255 mm
00102	Ø20 mm. Long. 295 mm
00103	Ø25 mm. Long. 370 mm
00104	Ø32 mm. Long. 550 mm
00105	Ø40 mm. Long. 680 mm

acier inoxydable	acier zingué
09901	09701
09902	09702
09903	09703
09904	09704
09905	09705
09906	09706

Cintres

A utiliser avec manchons TKT
 Ø16 mm. Rayon de courbure 140 mm
 Ø20 mm. Rayon de courbure 140 mm
 Ø25 mm. Rayon de courbure 175 mm
 Ø32 mm. Rayon de courbure 230 mm
 Ø40 mm. Rayon de courbure 290 mm
 Ø50 mm. Rayon de courbure 370 mm

Manchons TKT

09741	Montage rapide Ø16 mm
09742	Ø20 mm
09743	Ø25 mm
09744	Ø32 mm
09745	Ø40 mm
09746	Ø50 mm

Colliers Cliko

acier zingué	inox
09970	00470
09971	00471
09972	00472
09973	00473
09974	00474
09975	00475

Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière
 Système breveté
 Ø16 mm
 Ø20 mm
 Ø25 mm
 Ø32 mm
 Ø40 mm
 Ø50 mm

Outils

07990	Pince coupante jusqu'au diamètre 32 mm
07992	Cartouche de colle IP 67 Pour une étanchéité parfaite entre les accessoires et les conduits